

Guide-câbles et moulures de plafond **N** Moulures de sol



601019 601020 030097/649393

Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou (ou l'agrafe) du câble

2 modes de fixation possibles :

- par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm
- Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l'agrafeuse
- par adhésif, semelle équipée d'un autocollant de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

Livrés avec couvercle
Matière PVC
Couleur blanche RAL 9003

Réf. Guide-câbles blanc

- 030096
- 649392

Pour câbles de Ø 3 à Ø 6 mm

Longueur : 1,2 m
Longueur : 2,1 m



- 030097
- 649393

Pour câbles de Ø 7 et Ø 9 mm

Longueur : 1,2 m
Longueur : 2,1 m



Guide-câbles noir

- 601020
- 601018

Pour câbles de Ø 3 à Ø 6 mm

Longueur : 1,2 m
Longueur : 2,1 m



- 601019
- 601017

Pour câbles de Ø 7 et Ø 9 mm

Longueur : 1,2 m
Longueur : 2,1 m



Moulures de plafond

Éléments de liaison de faible épaisseur entre la boîte point de centre et le profilé de ceinturage

Semelle équipée d'un autocollant

Livrées avec couvercle


Matière PVC

Couleur blanche RAL 9003

Section : 32 x 8 mm

Longueur : 3 m

Pour fils



- 030667

Connexion de luminaire

030654

Boîte point de centre DCL¹ (connexion rapide)

Boîte DCL livrée complète :

- crochet
- écrou
- DCL

Poids suspendu : 25 kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat

030306

Boîte point de centre

Accepte les moulures de plafond et toutes les moulures jusqu'à la dimension 32 x 16 mm (voir p. 979)

Couleur blanche RAL 9003

Diamètre : 110 mm - épaisseur : 21 mm

1 Dispositif pour connexion de luminaire



Dérivation vers goulotte
DLP design
Voir p. 970 ou
www.ecataleg.be



Plots de sol



031749
Équipé de prises, à commander séparément

Réf.

Moulures de sol

Permettent de protéger des fils ou câbles à des endroits de passage

Peuvent être utilisées pour alimenter par le sol des colonnes ou mini-colonnes

Livrées avec couvercle

Matière PVC


Moulure de sol 50 x 12 mm

Moulure 3 compartiments

IP 40 - IK 07

Longueur : 2 m

Gris RAL 7030



- 030092

Joint de corps

- 030012

Angle plat


- 030011

Moulure de sol 75 x 18 mm

Moulure 3 compartiments

IP 40 - IK 07

Longueur : 2 m



- 030088

Blanc RAL 9003

- 030090

Noir RAL 9017

- 030093

Gris RAL 7030

- 030019

Joint de corps RAL 7030

- 030018


Angle plat RAL 7030

Moulure de sol 92 x 20 mm

Moulure 4 compartiments

IP 40 - IK 08

Longueur : 2 m



- 032800

Gris anthracite RAL 7016

- 032807

Embout

- 032803

Joint de corps

- 032802

Angle plat

- 032805

Raccordement pour surplinte

75 x 20 mm

- 032801

Boîte de répartition permettant le

départ dans 4 directions avec

séparation des courants

Plots de sol

Permettent l'équipement au sol d'appareillage électrique

Équipés de supports de câblage pivotants facilitant la mise en œuvre des prises

A équiper de prises Mosaic standard (voir p. 965)

Peuvent s'installer à même le sol, en association avec une moulure de sol réf. 032800

Peuvent être équipés d'une lampe présence tension

031748

2 x 4 modules à équiper (2 emplacements pour Led)

Dimensions : 152 x 167 x 90 mm

031749

3 x 4 modules à équiper (3 emplacements pour Led)

Dimensions : 217 x 167 x 90 mm

089906

Lampe à câbler 230 V

Néon orange à forte luminescence