


Section en mm		20 x 12,5			32 x 12,5		
<b>CONDUIT</b> (LIVRÉ AVEC COUVERCLE)  							
	<b>Couleur</b>	<b>Blanc</b>	<b>Brun</b>	<b>Noir</b>	<b>Blanc</b>	<b>Blanc</b>	
	<b>Longueur de 2,1 m avec film protecteur</b>	649308	649326	601021	649315	649314	
	<b>Longueur de 2,1 m avec adhésif et sans film protecteur</b>	648905	-	-	-	-	
<b>ACCESSOIRES DE FINITION</b>	<b>Embout autobloquant gauche ou droit</b> 	031202	031235	601022	031203		
	<b>Angle intérieur/extérieur variable</b> 	030221	030521	601023	030251		
	<b>Angle plat variable</b> 	030223	030523	601024	030253		
	<b>Dérivation en T</b> 	030224	030524	601025	030254		
	<b>Dérivation avec séparation, d'angle et de point de centre<sup>2</sup></b> 	-	-	-	033317		
	<b>Joint de couvercle</b> 	033602	-	-	033603		
	<b>Joint d'isolation mural (5 m)</b> 		030418			030418	
	<b>Rehausse pour pose en plinthe (2,1 m) (noir)</b> 		030677			030677	
<b>BOÎTES DE DÉRIVATION</b>	<b>75 x 75 mm - hauteur : 35 mm</b> 	030316	-	-	030316		
	<b>110 x 110 mm - hauteur : 50 mm</b> 	030326	-	-	030326		
	<b>150 x 150 mm - hauteur : 65 mm</b> 	030336	-	-	030336		
<b>MONTAGE D'APPAREILLAGE</b>	<b>Cadre Oteo le long du profilé</b>	<b>1 poste</b> 	031404			031404	
		<b>2 postes</b> 	031414			031414	
	<b>Cadre Oteo sur le profilé</b>	<b>1 poste série compact<sup>4</sup></b> 	031457			031457	
		<b>1 poste</b> 	031405			031405	
	<b>Cadre Mosaic<sup>1</sup> le long du profilé</b>	<b>2 modules</b> 	031611 + 031701			031611 + 031701	
		<b>4 modules<sup>3</sup></b> 	031613 + 031702			031613 + 031702	
		<b>6 modules<sup>3</sup></b> 	031614 + 031703			031614 + 031703	
		<b>2 x 4 modules</b> 	031621 + 031702			031621 + 031702	
	<b>Cadre Mosaic<sup>1</sup> en bout de profilé</b>	<b>2 modules</b> 	031611 + 031640			031611 + 031641	
		<b>4 modules</b> 	031613 + 031640			031613 + 031641	
		<b>6 modules</b> 	031614 + 031640			031614 + 031641	