

# DLP surplintes et plinthes

## tableau de choix

		Surplintes		Plinthes	
Section en mm		60 X 16	75 X 20	80 X 20	
CONDUIT (LIVRÉ AVEC COUVERCLE)					
	Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	
	Longueur de 2 m avec film protecteur	649310 <sup>2</sup>	649303 <sup>2</sup>	030069	
ACCESSOIRES DE FINITION	Embout	030290	030300	033744	
	Angle intérieur variable	030291	030301	033745	
	Angle extérieur variable	030292	030302	033746	
	Angle plat variable	030293	030303	033747	
	Dérivation en T	030226		033670	
	Dérivation vers moulure de sol (p. 963)	032805		032806	
	Joint de couvercle	033608	033609	033668	
	Joint-agrafe	030295	030305	-	
	Rehausse pour pose en plinthe (2,1 m) (noir)	030677		-	
	Cloison complémentaire	-		030867	
BOÎTES DE DÉRIVATION	75 x 75 mm - hauteur : 35 mm	030316		-	
	110 x 110 mm - hauteur : 50 mm	030326		-	
	150 x 150 mm - hauteur : 65 mm	030336		-	
MONTAGE D'APPAREILLAGE	Cadre Oteo le long du profilé	1 poste	031456	031408	031450
		2 postes	031466	031418	031451
	Cadre Mosaic le long du profilé	2 modules <sup>3</sup>	031611 + 031707		031611 + 031714
		4 modules <sup>1 3</sup>	031613 + 031708		031613 + 031715
		6 modules <sup>1 3</sup>	031614 + 031709		031614 + 031716

1 Les cadres Mosaic le long du profilé ne se montent qu'horizontalement

2 Longueurs de 2,1 m (surplintes)

3 Le mécanisme Mosaic se clipse directement dans le cadre, pas besoin de support métallique, ni de plaque de finition

**Mécanismes Mosaic** voir p. 979

**Mécanismes Oteo** voir p. 670

Informations techniques [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
Conforme à la norme EN 50085-2-1

<b>Accessoires DLP : simplifient et améliorent votre installation</b>		<p>Angles variables pour s'adapter à tous les murs</p>	<p>Dérivations pour assembler les conduits sans interruption de l'isolation</p>	<p>Joint-agrafes pour assurer la continuité des couvercles et retenir les fils ou câbles à l'intérieur du conduit</p>
---	--	--	---	---