

# Goulotte DLP à clippage direct Mosaic™

tableau de choix

Tableau capacité voir <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a>		Section en mm	50 x 80	50 x 105
Configuration			45	45
Couleur			Blanc	Blanc
GOULOTTE MURALE COMPLÈTE	Corps (2 m) + couvercle (2 m)		075601	075602
	Corps (2,5 m) + couvercle (2,5 m)		011020	-
ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	Cloison de séparation (2 m)		075609	075609
ACCESSOIRES DE FINITION	Embout		075611	075612
	Angle intérieur variable (80° à 100°)		075621	075622
	Angle extérieur variable (85° à 120°)		075631	075632
	Angle plat variable		075641	075642
	Dérivation en T vers largeur 80 mm (vers le haut)		075671	075672
	Dérivation en T vers largeur 80 mm (vers le bas)		075671	075672
	Dérivation en T vers largeur 105 mm (vers le haut)		-	075676
	Dérivation en T vers largeur 105 mm (vers le bas)		-	075676
	Dérivation d'angle vers 85/105/130 mm		075681 + 075621	075681 + 075622
	Dérivation vers passage de sol 50 x 12 / 92 x 20		075688	075688
	Joint de corps à éclisse (jeu de 2)		075661	075662
	Joint de corps adhésif		2 x 075666	2 x 075667
	Joint de couvercle		075669	075669
	Rehausse pour pose en plinthe (2 m, noire)		010580	010580
	Couvercle de remplacement (2 m)		075608	075608
APPAREILLAGE MODULAIRE	Support protection Lexic 2 modules		031069	031069

1 La goulotte est livrée avec une cloison de fractionnement intégrée et 2 couvercles  
2 La goulotte est livrée avec 2 cloisons de fractionnement intégrées et 3 couvercles

## LES AVANTAGES

Prises équipées avec Soluclip : 1, 2, 3... c'est clippé (prises équipées avec Soluclip voir p. 988)

