



Goulottes DLP antimicrobiennes à clippage direct Mosaic™

permet l'intégration de tous les mécanismes antimicrobiens Mosaic™

- Couleur blanche RAL 9003
- 3 dimensions pour salles d'opération, cabinets de soins, bureaux de laboratoires, pharmacies, crèches...
- Répondent aux exigences de la norme ISO 22196
- Bords arrondis limitant la stagnation des poussières et des bactéries aériennes

EXCLUSIVITÉ LEGRAND













Le traitement à base d'ions argent garantit la non-prolifération des bactéries

| Section (mm) | Réf. |
|--------------|--------|
| 50 x 80 | 075700 |
| 50 x 130 | 075702 |
| 50 x 180 | 075704 |



Goulottes DLP antimicrobiennes à clippage direct Mosaic™ tableau de choix

| Tableau capacité voir www.ecatalog.be | | Section en mm | 50 x 80 | 50 x 130 | 50 x 180 |
|--|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Configuration | | | 45 | 45 45 | 45 45 45 |
| Couleur | | | Blanc | Blanc | Blanc |
| GOULOTTE MURALE COMPLÈTE ANTIMICROBIENNE | Corps (2 m) + couvercle (2 m)  | | 075700 | 075702 ¹ | 075704 ² |
| ACCESSOIRES DE CÂBLAGE | Cloison de séparation (2 m)  | | 075609 | 075609 | 075609 |
| ACCESSOIRES DE FINITION | Embout  | | 075705 | 075707 | 075709 |
| | Angle intérieur variable (80° à 100°)  | | 075710 | 075712 | 075714 |
| | Angle extérieur variable (85° à 120°)  | | 075715 | 075717 | 075719 |
| | Angle plat variable  | | 075720 | 075722 | 075724 |
| | Dérivation en T vers largeur 80 mm  | | 075725 | 075725 | 075725 |
| | Joint de corps à éclisse (jeu de 2)  | | 075730 | 075730 | 075730 |
| | Joint de couvercle  | | 075735 | 075735 x 2 | 075735 x 3 |
| | Couvercle de remplacement (2 m)  | | 075729 | 075729 | 075729 |