


























DLP aluminium wandgoten

keuzetabel

Capaciteitstabel www.ecatalog.be		Doorsnede in mm	50 x 105		
Configuratie					
Wandgoten en toebehoren	Wandgoot (2 m)		011114	011100	
	Aluminium deksel (2 m)		011110	011111	
	Scheidingschot (2 m)		-	-	
	Verdelingstussenschot (2 m)		011108	011108	
	Aardingskit ⁴		011188	011188	
	Eindeksel		011115	011158	
	Binnenhoek ⁶		011220	011221	
	Buitenhoek ⁶		011231	011232	
	Platte hoek		011242	011243	
	T-aftakking (naar 50 x 105 mm met deksel van 65 mm)		011250	011252	
	T-aftakking (naar 50 x 105 mm met deksel van 85 mm)		-	011251	
	Kabelgootafdichting		2 x 011191	2 x 011192 ³	
	Dekselafdichting		011162	011163	
Houders voor apparatuur	Mosaic houders alu ¹	Enkel		011202	011212
		Dubbel		011204	011214
		Drievoudig		011206	011216
		Viervoudig		011208	011218
	Isolatie-doos (1 per mechanisme)			010927	010927
	Universele houders alu ¹	Enkel		-	011167 ⁵
		Dubbel		-	011168 ⁵
		Drievoudig		-	011169 ⁵
		Viervoudig		-	011170 ⁵
	Isolatie-doos (1 per mechanisme)			-	010917
Modulaire houders ²	2 modules		010925	-	
	3 modules		-	010935	

¹ Kleur aluminium - ² Kleur wit - ³ ref. 011166 kabelgootafdichting met zelfklevende bevestiging (plaatsing na installatie) - ⁴ Verplicht te gebruiken met aardingsverbodskit (verbinding tussen goot, goot-deksel, goot-toebehoren, ...) - ⁵ Om een LivingLight mechanisme op een universele houder te monteren; bestel een volledig LivingLight mechanisme en een houder met schroefbevestiging - ⁶ Zelfde installatieprincipe als de hoeken van DLP design: klik de hoeken en klik daarna het voorgeplooide deksel