

# DPX<sup>3</sup> 630

## bedieningen en toebehoren



EnerUp + Project



026144



422630



028310



026250

Ref.	Vaste draaibedieningen
026241 422238	<b>Rechtstreekse bedieningen op DPX<sup>3</sup></b> Standaard (zwart) Noodbediening (rood en geel) te plaatsen op standaardbediening ref. 026222, 026241 of 026281
026281 026282	<b>Verplaatste bedieningen op deur IP 55</b> Bestaande uit stangverbinding, ashouder, boormal, bevestigingstoeberehoren en deurvergrendelingsinrichting Standaard (zwart) Noodbediening (rood en geel)
026293	<b>Vergrendelingstoeberehoren</b> Slot met stersleutel nr. HBA90GPS6149 voor verplaatste bedieningen
026294	Slot met platte sleutel nr. ABA90GEL6149 voor verplaatste bedieningen
422804	Slot met platte sleutel cod. EL43525
422805	Slot met platte sleutel cod. EL43363

Ref.	Ontkoppelbare draaibedieningen
420162 420175	<b>Rechtstreeks</b> Standaard (zwart) Noodbediening (rood en geel)
420163 420176	<b>Verplaatst</b> Standaard (zwart) Noodbediening (rood en geel)
420170 420171 420172	<b>Vergrendelingstoeberehoren</b> Slot met platte sleutel zonder code Slot met platte sleutel cod. EL43525 Slot met platte sleutel cod. EL43363

Ref.	Frontaal gemotoriseerde bedieningen
026140 026144 026148	<b>Met snelsluitsysteem</b> 24 V $\sim$ / $\pm$ 230 V $\sim$ 230 V $\pm$
422630	<b>Standaard</b> 230 V $\sim$
026159 026158	<b>Vergrendelingsloten in "open" stand voor gemotoriseerde bedieningen</b> Met platte sleutel nr. ABA90GEL6149 Met stersleutel nr. HBA90GPS6149

Ref.	Bluetooth dongle
028310 <sup>1</sup>	USB-sleutel voor Bluetooth-communicatie met DMX <sup>3</sup> beveiligingseenheid Maakt configuratie, bewaking en beheer op afstand mogelijk via de App. EnerUp + Project Aansluiting op de USB-poort aan de voorzijde van de beveiligingseenheid

Ref.	Toebehoren
026230	<b>Scheidingsschotten</b> Set van 3 schotten
422234   422235	<b>Afschermkappen</b> Set van 2 afschermkappen
026244   026245	<b>Verloobbare klemmenafschermingen</b> Set van 2 afschermingen
026240	<b>Vergrendeling</b> Toebehoren voor vergrendeling in open stand
026250	<b>Aansluitklemmen voor kabels Cu/Al</b> Set van 4 standaard klemmen voor max. 300 mm <sup>2</sup> (stijf) of max. 240 mm <sup>2</sup> (soepel)
026251	Set van 4 grote capaciteitsklemmen voor 2 x 240 mm <sup>2</sup> (stijf) of 2 x 185 mm <sup>2</sup> (soepel)
026247	<b>Verlengstuk voor aansluitvlak</b> Verlengstuk voor de aansluiting van staven
026248   026249	<b>Verbreeders</b> Set van breedere bovenaan of onderaan
026352   026353	<b>Achteraansluitingen</b> Om een DPX <sup>3</sup> apparaat met vooraansluiting om te vormen tot een DPX <sup>3</sup> met achteraansluiting Set van orienteerbare afgeknotte achteraansluitingen bovenaan en onderaan



1: Configuratie-, monitoring- en beheerssoftware beschikbaar op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)