

# Wandgoten in staal GWO Klik-in

Let op: speciaal voor GWO klik-in Mosaic Link wandcontactdozen voor steekbare en conventionele bekabeling



## DE VOORDELEN

- Een geheel met schakelmateriaal
- Mosaic direct inklikbaar zonder houder
- Esthetische kabelverdeling
- Schokbestendig (IK 07)
- Uitstekende elektromagnetische compatibiliteit
- Halogeen vrij
- Integratie van de apparatuur
- Alle metalen onderdelen automatisch doorgeaard
- Beschermfolie met systeeminformatie

| Doorsnede (mm) | Ref.*               |  |
|----------------|---------------------|--|
| 50 x 85        | VG351211 (RAL 9003) |  |
| 50 x 100       | VG351212 (RAL 9003) |  |
| 50 x 130 A     | VG351214 (RAL 9003) |  |

\* Deksel(s) en scheidingschot(en) afzonderlijk te bestellen

## VOOR MEER INFORMATIE

[www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Ga naar onze online catalogus

**Capaciteitstabel**  
Zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

T-stuk

