

Mosaic™ schakelmateriaal

snelkeuzelijst



077142L



077594



076561



078757

Ref.	Contactdozen Mosaic Link	
	Mosaic vlakke contactdozen op 45° met tweezijdige aansluiting voor een directe montage op de DLP design wandgoten voorzien van deksel 65, 85 en 130 mm Houders en afdekplaten voor kabelgoot (zie hieronder) Directe montage zonder gereedschap	
		Contactdozen met steekklemmen
Standaard	Met polarisatie sleutel	
077145L	077170L	2P+A
077142L	077152L	2 x 2P+A
077143L	077153L	3 x 2P+A

USB lader type A	
Wit	
077591	1 module 5v - 1,1 A
077594	2 modules 5v - 2,4 A

USB lader type C	
Wit	
077589	1 module 5v - 1,5 A
077590	2 modules 5v - 3 A

Ref.	Dataconnectoren	
	LCS ³ werkplekaansluiting	
	Wit	
	1 module	
076571		Cat 6A - UTP
076573		Cat 6A - STP
076561		Cat 6 - UTP
076562		Cat 6 - FTP
076563		Cat 6 - STP
076551		Cat 5e - UTP
	2 modules	
076574		Cat 6A - UTP
076576		Cat 6A - STP
076564		Cat 6 - UTP
076565		Cat 6 - FTP
076566		Cat 6 - STP

HDMI contactdozen type A	
	Wit
078768	2 modules Met schroeven
078778	1 module Voorbekabeld, voorzien van een snoer met een lengte 15 cm

3 polige XLR contactdoos	
	Wit
078755	2 modules Met schroeven

Blindplaten	
	Wit
077070	1 module
077071	2 modules

Voor overige inbouw mogelijkheden zie Mosaic inbouw op www.ecataleg.be