



DESIGN

- +** COMPACT
- +** PLAATS OP HET BUREAU

vind de referenties in
de correspondentietabel

DESIGN



GEAVANCEERDE FUNCTIES EN TOEBEHOREN



STROOMVOORZIENING IN ALLE DISCRETIE



KLEINERE AFMETINGEN, VERHOOGDE ESTHETIEK

Uitgeruste bureaublokken met aansluitsnoer



Aluminiumblokken
Contactdozen Mosaic Link 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen om het aansluiten van gebogen contactstoppen te vergemakkelijken - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging Bekabeld en uitgerust met een snoer van 3 m met een contactstop 2P+A (H05VVF, 3G 1,5 mm²)
Volgens de norm NF C 61-314
Maximum vermogen 3680 W bij 230 V~ per kring

Ref.		
054608	Met Mosaic Link contactdozen voor sterkstroom	
	Met verlichte schakelaar	
	Uitgerust met:	
	- 4 contactdozen 2P+A	
	- 1 verlichte schakelaar	
054609		
	Uitgerust met:	
	- 6 contactdozen 2P+A	
	- 1 verlichte schakelaar	
054610		
	Uitgerust met:	
	- 4 contactdozen 2P+A met polarisatie	
	- 1 verlichte schakelaar	
054617	Met 2 USB A+C oplaadmodules - 3000 mA	
	Uitgerust met:	
	- 3 contactdozen 2P+A	
	- 1 dubbele USB A+C laadmodule 15W 3000mA	
054614	Met Mosaic Link contactdozen voor sterk- en zwakstroom	
	Voor het zwakstroomgedeelte, aansluiting mogelijk op RJ 45 contactdoos of zoneverdeeldoo met behulp van een gemengd snoer RJ 45 - zonder mantel ref. 051757/58/59	
	Uitgerust met:	
	- 4 contactdozen 2P+A	
	- 3 contactdozen RJ 45 Cat. 6 - 1 module	
054613		
	Uitgerust met:	
	- 2 contactdozen 2P+A	
	- 1 dubbele USB A+C laadmodule 15W 3000mA	
	- 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP	
054699	Toebehoren	
	Houder voor de bevestiging van de blok op het bureau	

Andere configuraties op maat,
Gelieve ons te contacteren

