

# Uitgeruste voedingsblokken, te bekabelen



Aluminium blokken (52 x 52 mm)  
 Aansluiting van de sterkstroomkringen op klemmenblokken met trekcontlasting  
 Zonder snoer geleverd  
 Contactdozen 2P+A met 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging  
 Maximum vermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring  
 Schroefbevestiging mogelijk  
 Volgens norm NF C 61-314

Ref.	Met contactdozen voor sterkstroom	Ref.	Met contactdozen voor zwakstroom
073400	<b>Met contactdozen 2P+A</b> 3 contactdozen 2P+A	073495	Uitgerust met: - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 afdekstrips 1 module
073401	4 contactdozen 2P+A	073496	Uitgerust met: - 3 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 3 afdekstrips 1 module
073402	6 contactdozen 2P+A	073419	<b>Met contactdozen voor sterk- en zwakstroom</b> Uitgerust met: - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen 2P+A met polarisatie
073403	3 contactdozen 2P+A met polarisatie	073470	<b>Bevestigingstoebehoren</b> Standaard bevestigingsset
073404	4 contactdozen 2P+A met polarisatie	073471	Lateraal bevestigingsset
073405	Uitgerust met: - 2 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen 2P+A met polarisatie	073472	Magneetbevestiging
073406	Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen 2P+A met polarisatie		
073413	<b>Met contactdozen 2P+A en differentieelautomaat</b> Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		Kabelgeleiders voor bureau's <b>blz. 1047</b>
073409	Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		Inductie oplader <b>blz. 1115</b>
073414	Uitgerust met: - 5 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		Vloerlijsten, <b>blz. 1047</b>
			Bureaumodules en pop-ups <b>blz. 1031</b>