

Kabelgeleiders Incara voor bureau's en werkbladen



Maakt verticaal kabelbeheer tussen het bureau en de vloer en horizontale kabelverdeling onder het werkblad mogelijk

Ref.	Kabelgeleiders
073436	2 compartimenten - 120 cm 2 mogelijke toepassingen : - vaste positie met 2-assige rotatie - flexibele positie met 4-assige rotatie Bevestiging met schroeven of dubbelzijdige plaatjes Ideaal voor horizontale kabelverdeling
654992 654993	● Grijs ● Zwart
654990 654991	4 compartimenten - 80 cm Voor verticale installatie Voet met metalen ballast Kan aan de onderkant van het tafelblad worden geschroefd of via een gat van Ø80 mm
	● Grijs ● Zwart


Vloerlijsten




Opbouwvloerdozen

031749
Uitgerust met contactdozen, apart te bestellen


Ref.	Vloerlijsten
● 030092	Om kabels en draden op doorgangplaatsen te beschermen Kunnen worden gebruikt om kolommen en mini-kolommen te voeden via de vloer Geleverd met deksel Materiaal: PVC
● 030012	Vloerlijsten 50 x 12 mm Lijst met 3 compartimenten IP 40 - IK 07 Lengte: 2 m Grijs RAL 7030
● 030011	Profielafdichting Platte hoek
● 030018	Vloerlijsten 75 x 18 mm Lijst met 3 compartimenten IP 40 - IK 07 Lengte: 2 m
● 030088	Wit RAL 9003
● 030090	Zwart RAL 9017
● 030093	Grijs RAL 7030
● 030019	Profielafdichting RAL 7030 Platte hoek RAL 7030
● 032800	Vloerlijsten 92 x 20 mm Lijst met 4 compartimenten IP 40 - IK 08 Lengte: 2 m Antracietgrijs RAL 7016
● 032807	Einddeksel
● 032803	Profielafdichting
● 032802	Platte hoek
● 032805	Aansluiting voor bovenplint 75 x 20 mm
● 032801	Verdeeldoos, laat de verdeling toe in 4 richtingen met scheiding van de verschillende kringen
031748	Opbouwvloerdozen Uitgerust met draaiende kabelhouders die de plaatsing van de contactdozen vereenvoudigen Uit te rusten met standaard Mosaic contactdozen Kunnen gewoon op de grond worden gemonteerd, in combinatie met een vloerlijst ref. 032800 Kunnen worden uitgerust met een spanningsindicatorlampje 2 x 4 uit te rusten modules (2 plaatsen voor led) Afmetingen: 152 x 167 x 90 mm
031749	3 x 4 uit te rusten modules (3 plaatsen voor led) Afmetingen: 217 x 167 x 90 mm
089906	Te bedraden lamp 230 V Oranje neon met hoge lichtintensiteit



1 : max Ø 9 mm
2 : max Ø 6 mm



1 : max Ø 14 mm
2 : max Ø 11 mm



1 : max Ø 14.5 mm
2 : max Ø 9 mm