

## Conversietabel en belasting (draagkracht)

### vloerdozen

#### ■ Conversietabel vloerdozen Legrand

Oude Legrand vloerdozen	Nieuwe Legrand vloerdozen				
	Dekselset	+	Inbouwframe	+	Afdekplaat (optioneel)
089605	088000	+	088020	+	088015
089606	088000	+	088020	+	088015
089607			-		
089610	088001	+	088021	+	088016
089611	088001	+	088021	+	088016
089612			-		
089615	088002	+	088022	+	088017
089616	088002	+	088022	+	088017
089617			-		
089620	088000 (8 modules)	+	088023	+	088015
	088001 (12 modules)	+	088024	+	088016
089621	088000 (8 modules)	+	088023	+	088015
	088001 (12 modules)	+	088024	+	088016
089622			-		
089625	088002	+	088025	+	088017
089626	088002	+	088025	+	088017
089627			-		
088056	088105	+	088125		

#### ■ Conversietabel instortdozen voor betonvloer

Oude Legrand instortdozen	Nieuwe Legrand instortdozen
089630	Automatisch instelbaar 088090
	Universeel verstelbaar 088080 + bovenplaat 088081
089631	Automatisch instelbaar 088091
	Universeel verstelbaar 088080 + bovenplaat 088082
089632	Automatisch instelbaar 088092
	Universeel verstelbaar 088080 + bovenplaat 088083

#### ■ Vloerdozen Van Geel IK-2

Deze worden vervangen in de nieuwe IK-4 vloerdozen.

Alleen de IK-2 dekselsets RVS (IP30/IP66) blijven actief. Zie blz. 1070.

Voor het uitwisselen van oud naar nieuw raadpleeg [technicalsupport.be@legrandgroup.be](mailto:technicalsupport.be@legrandgroup.be)

#### ■ Belastingtabel (draagkracht)

Maximale verticale belasting Conform norm EN 50085-1	Referenties dekselset	Klein oppervlakte (1cm <sup>2</sup> ) Puntbelasting	Groot oppervlakte (Ø130 mm)
Dekselset kunststof met tapijtrand	ref. 088000 tot 088002	1500 N	3000 N
Dekselset metaal RVS/ messing met tapijtrand	ref. 088003 tot 088008	1500 N	5000 N
Dekselset metaal RVS/ messing met markeerrand	ref. 088103 tot 088108	2500 N	5000 N