

Vloercontactdozen

Uit te rusten vloerdozen



IP 44 - IK 08
Vloercontactdozen in extra vlakke afwerking
Klepopening tot 180°

IP 44 - IK 08
Klepopening tot 180°
Uit te rusten met Mosaic 2 modules mechanismen (met uitzondering van Britse standaard, Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse, Australische, Chinese multi-standaard stopcontacten).
Let op bij data, past enkel 1x data (2 modules)

Ref.	Vloercontactdozen 2P+A vlak - 16 A - 250 V
089760	Met beschermende kinderveiligheid Aansluiting via automatische klemmen Enkelvoudige contactdoos met vierkantige plaat ● Geborsteld staal
089770	Enkelvoudige contactdoos met ronde plaat ● Geborsteld staal
089768	Enkelvoudige contactdoos met rechthoekige plaat ● Geborsteld staal
089761	Contactdozen RJ 45 cat.6 FTP Enkelvoudige contactdoos met vierkantige plaat ● Geborsteld staal
089771	Enkelvoudige contactdoos met ronde plaat ● Geborsteld staal

Ref.	Uit te rusten vloerdozen
089700 089710 089750	Vierkant enkelvoudige module ● Geborsteld staal ● Geborsteld goud ● Bruin geborsteld staal
089702 089712 089752	Rechthoekig dubbele module ● Geborsteld staal ● Geborsteld goud ● Bruin geborsteld staal
089701 089711 089751	Rond enkelvoudige module ● Geborsteld staal ● Geborsteld goud ● Bruin geborsteld staal
081988	Toebehoren Enkelvoudige inbouwdoos Batibox multi-houder Geschikt voor betonnen of technische vloer, gebruik hiervoor klokboor ref. 080088 Ø 80 mm Op hoogte te maken
080188	Enkelvoudige inbouwdoos Batibox voor wand multimateriaal Ø 80 mm Vast inbouwdiepte: 50 mm
088508	Klokboor Ø80 mm
089719	Witte retro verlichting rondom de contactdoos voor een betere zichtbaarheid
089709	Kit van 10 lange schroeven en 30 afsluitdoppen om onder de plaat te plaatsen Maakt het mogelijk om 5 vloeruitgangen uit te rusten