









# Keuzetabel gesloten vloergoot Van Geel GVG-3

H = 30/40 mm

Breedte	Type	Vloergoot	Draagbeugel	Stelbeugel	Eindschot	Stijgstuk	Vloerdoos gesloten
		3 compartimenten incl. 5 aluminium afdichtdeksels	Per draagbeugel 2 stelbeugels nodig ref. 8440140	Om het systeem op hoogte in te stellen	Voor het afsluiten van de vloergoot	Voor het verbinden van de vloergoot met de stijpgoot incl. twee losse scheidingschotten	Kan gebruikt worden als kruis-, T-, of hoekverbinding
							
		<b>Lengte 3000 mm</b>	<b>1 draadbeugel per meter</b>				
190 mm	H = 30 mm	8421130	8440130	8440140	8441110	8441350	8421214
250 mm		8421134	8440134		8441114	8441354	
190 mm	H = 40 mm	8422130	8440130	8440140	8442110	8442350	8422214
250 mm		8422134	8440134		8442114	8442354	

