








Stijggoot	Klemdeksel stijggoot		Dekselset	Opvulschijf	Stelplaatje	Aluminium afdichtdeksel	
Ongelakt			Ø 238 mm Voorzien van grijze kunststof pijtrand RAL 7032	Ø 218 mm, dikte 3 mm. Gebruiken met dekselset bij dunne vloerbedekking	Om wegdraaien van de stelbeugel te voorkomen	Voor afdichting van de montageopening van de gesloten vloergoot worden er standaard 5 stuks per goot meegeleverd	
 Lengte 1000 mm	 sendzimir	 RAL 9010					Breedte
8435102	8435112	8435132	8420220	8420230	8440210	8420320	190 mm
8435104	8435114	8435134					250 mm
8435102	8435112	8435132	8420220	8420230	8440210	8420320	190 mm
8435104	8435114	8435134					250 mm

OPVOERZUILEN MET MOSAIC SCHAKELMATERIAAL

Het gesloten vloergootsysteem kan worden gecombineerd met opvoerzuilen. In de zuilen worden de benodigde aansluitingen aangebracht.

Dit vloergootsysteem biedt de mogelijkheid om elke 600 mm een opvoerzuil op het kanaal te plaatsen. Afhankelijk van het aantal in te bouwen aansluitingen kan men kiezen uit een 4-tal typen opvoerzuilen.


Deze zuilen kunnen aan 2 zijden worden voorzien van aansluitingen.

Opvoerzuilen zijn ideaal voor Mosaic schakelmateriaal met al haar functionaliteiten, ook mogelijk met standaard schakelmateriaal (80 mm).



Opvoerzuilen GVZ-8

Ref.	Buisinstallatie
8460300	De buisendoos is bij uitstek geschikt in renovatiewerken omdat hierbij een minimum aan hak- en breekwerk ontstaat. Indien buizen in plaats van goten worden toegepast, kan de buisendoos als universele trek- en aansluitdoos worden toegepast. Op de buisendoos kunnen alle typen opvoerzuilen GVZ-8 gemonteerd worden. Tevens kunnen onder bepaalde voorwaarden ook colonnettes gemonteerd worden, raadpleeg hiervoor onze afdeling verkoop. Kan als universele trek- en aansluitdoos worden toegepast



Opvoerzuilen GVZ-8 (blz. 1024)

Inbouw materiaal Mosaic (blz. 1023)