

## Keuzetabel verzonken vloergoot Van Geel GVG-5

H = 28/38/48 mm

Breedte	Type	Vloergoot			Koppelbeugel	Eindschot	Stijgstuk	Universele instortdoos IK-4	Hoogteraam IK-4
		Lengte 3000 mm	Lengte 2000 mm	Lengte 3000 mm	Met buiglippen voor een schroefloze elektrische verbinding	Voor het afsluiten van de vloergoot	Voor het verbinden van de vloergoot met de stijpgoot. Inclusief twee losse scheidingschotten	Op hoogte te stellen dekplaat min. H80mm - H125 max	Hoogte 50 mm Inclusief 4 bevestigingspennen
190 mm	H = 28 mm	84352 32	-	84353 32	8435000	8441110	8441350	088080	088085
250 mm		84352 34	-	84353 34		8441114	8441354		
350 mm		-	84353 36	-		8441116	8441356		
190 mm	H = 38 mm	84352 42	-	84353 42	8435000	8442110	8442350	088080	088085
250 mm		84352 44	-	84353 44		8442114	8442354		
350 mm		-	84353 46	-		8442116	8442356		
190 mm	H = 48 mm	84352 52	-	84353 52	8435000	8443110	8443350	088080	088085
250 mm		84352 54	-	84353 54		8443114	8443354		
350 mm		-	84353 56	-		8443116	8443356		

### IK-4

#### Montage instructie ophoogkit universele instortdoos

1 x 088080		1 x 088080		1 x 088080 + 1 x 088086 + 1 x 088088		1 x 088080 + 1 x 088086 + 2 x 088088	
Droog beton	Gietvloer beton	Droog beton	Gietvloer beton	Droog beton	Gietvloer beton	Droog beton	Gietvloer beton
H= 68 mm min. 80 mm max.	68 mm min. 80 mm max.	H= 80 mm min. 150 mm max.	80 mm min. 125 mm max.	H= 110 mm min. 210 mm max.	110 mm min. 170 mm max.	H= 150 mm min. 250 mm max.	150 mm min. 250 mm max.