

Voor IK-4 dekselset				Universele instortdoos IK-4	Ophoogkit (optioneel) ¹	Voor IK-2 dekselset	Stijggoot	Klemdeksel stijggoot		Type	Breedte
Bovenplaat rechthoekig	Bovenplaat vierkant	Bovenplaat rond						Sendimir	RAL 9010		
Minimale inbouwdiepte van 85 mm				Op hoogte te stellen dekvloer min. H80mm - H125 max	Voor hoogteverlenging tot max dekvloer H250mm	RVS IP44 of IP66 spatwaterdicht	Lengte 1000 m Ongelakt				
Voorzien van de juiste uitsparing voor gekozen dekselset											
8-12 mod.	12-18 mod.	16-24 mod.	12-20 mod.								
Voor montage van IK-4 dekselset tapijt- of markeerrand											
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	8499151	8435102	8435112	8435132	H = 28 mm	190 mm
							8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	8499151	8435102	8435112	8435132	H = 38 mm	190 mm
							8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm
088081	088082	088083	088089	088080	088086 +088088 ⁽¹⁾	849915	8435102	8435112	8435132	H = 48 mm	190 mm
							8435104	8435114	8435134		250 mm
							8435106	8435116	8435136		350 mm

(1) 27 modules

Dekselsets IK-2 (blz. 1070)

Dekselsets IK-4 (blz. 1054)

