





Plenum afdichting	Plenum buitenhoek	Hellingbaan		Opbouwtegel	Hoogte (mm)
Sendzimir L = 900 x B56 x H60 mm,	Sendzimir 56 x 56 mm	Sendzimir Helling 10%, B = 112mm		Sendzimir L225 x B225 x H13 mm	
Voor afdichten van de vloer in de vrije ruimte		1 voet per hellingbaan ref. 8406000 extra opnemen		Voor colonettes, opvoerzuilen + cable worm (zie hoofdstuk energiezuilen) en snoeruitlaat (ref. 8190232 Uitsparing ø 64 mm)	
					
		Lengte			
8403722	8403730	400 mm	8403740	8400040	H37
8405022	8405030	523 mm	8405040		H50
8406022	8406030	616 mm	8406040		H60
8407022	8407030	712 mm	8407040		H70
8408022	8408030	803 mm	8408040		H80
8409022	8409030	898 mm	8409040		H90
8412022	8412030	1181 mm	8412040		H120
8415022	8415030	1406 mm	8415040		H150

IK-4 (8-24 modules)	Inbouwtegel IK-4 (rechthoekig / vierkant)			Inbouwtegel IK-4 (rond)
	Sendzimir / 450 x 450 mm			
	8-12 modules	12-16 modules	16-24 modules	Rond
				
H90 - H150	8496091	8496092	8496093	8496095

Ref.	Toebehoren
8400170	Soluflex Service Channel  Soluflex Channel bevestigingsbeugel Voor fixatie van plenumafdichting Gebruiken bij Soluflex Service Channels Aantal afhankelijk van breedte, lengte en vorm van channel
8190232	Snoeruitlaat  Voor kabeldoorvoer naar de werkplek Toepassen met opbouwtegel ref. 8400040

Soluflex service channel	
	Minimale breedte voor plaatsing dekselset
IK-3	vanaf 3 tegels
IK-4	vanaf 3 tegels