

Motorbeveiligers MPX³

van 0,16 A tot 100 A



Technische kenmerken, afmetingen en aansluitcapaciteiten zie www.ecatalog.be

Voldoen aan de normen EN 60947-1, 60947-2 en 60947-4

Ref.	Magneto-thermische motorbeveiligers			
	Instelbare drempelwaarde voor thermische uitschakeling Ogenblikkelijke beveiligingsdrempelwaarde: 13 x I _e			
	MPX³ 32S Standaard onderbrekingsvermogen Met kantelbediening Bevestiging op rail			
	Driefasige motor 400/415 V (kW):	Thermisch regelbereik (A)	Ogenblikkelijke uitschakeling (A)	Onderbrekings- vermogen Icu bij 415 V (kA)
3P				
417300	0,02	0,1 tot 0,16	2,1	100
417301	0,06	0,16 tot 0,25	3,3	100
417302	0,09	0,25 tot 0,4	5,2	100
417303	0,12	0,4 tot 0,63	8,2	100
417304	0,18/0,25	0,63 tot 1	13	100
417305	0,37/0,55	1 tot 1,6	20,8	100
417306	0,75	1,6 tot 2,5	32,5	100
417307	1,5	2,5 tot 4	52	100
417308	2,2	4 tot 6	78	100
417309	3	5 tot 8	104	100
417310	4	6 tot 10	130	50
417311	5,5	9 tot 13	169	50
417312	7,5	11 tot 17	221	20
417313	7,5	14 tot 22	286	15
417314	11	18 tot 26	338	15
417315	15	22 tot 32	416	15
	MPX³ 32H Hoog onderbrekingsvermogen Met draaibediening Bevestiging op rail			
	Driefasige motor 400/415 V (kW):	Thermisch regelbereik (A)	Ogenblikkelijke uitschakeling (A)	Onderbrekings- vermogen Icu bij 415 V (kA)
3P				
417320	0,16	0,1 tot 0,16	2,1	100
417321	0,06	0,16 tot 0,25	3,3	100
417322	0,09	0,25 tot 0,4	5,2	100
417323	0,12	0,4 tot 0,63	8,2	100
417324	0,18/0,25	0,63 tot 1	13	100
417325	0,37/0,55	1 tot 1,6	20,8	100
417326	0,75	1,6 tot 2,5	32,5	100
417327	1,5	2,5 tot 4	52	100
417328	2,2	4 tot 6	78	100
417329	3	5 tot 8	104	100
417330	4	6 tot 10	130	100
417331	5,5	9 tot 13	169	100
417332	7,5	11 tot 17	221	50
417333	7,5	14 tot 22	286	50
417334	11	18 tot 26	338	50
417335	15	22 tot 32	416	50

Ref.	Magneto-thermische motorbeveiligers (vervolg)			
	MPX³ 63H Hoog onderbrekingsvermogen Met draaibediening Bevestiging op rail of met schroeven			
	Driefasige motor 400/415 V (kW):	Thermisch regelbereik (A)	Ogenblikkelijke uitschakeling (A)	Onderbrekings- vermogen Icu bij 415 V (kA)
3P				
417364	11	18 tot 26	338	50
417365	15	22 tot 32	416	50
417366	18,5	28 tot 40	520	50
417367	22	34 tot 50	650	50
417368	30	45 tot 63	819	50
	MPX³ 100H Hoog onderbrekingsvermogen Met draaibediening Bevestiging op rail of met schroeven			
	Driefasige motor 400/415 V (kW):	Thermisch regelbereik (A)	Ogenblikkelijke uitschakeling (A)	Onderbrekings- vermogen Icu bij 415 V (kA)
3P				
417375	22	34 tot 50	650	100
417376	30	45 tot 63	819	100
417377	37	55 tot 75	975	75
417378	45	70 tot 90	1170	75
417379	45	80 tot 100	1300	75

Ref.	Motorbeveiligers alleen magnetisch		
	Zonder thermische uitschakelaar Ogenblikkelijke beveiligingsdrempelwaarde: 13 x I _e		
	MPX³ 32MA Hoog onderbrekingsvermogen Met draaibediening Bevestiging op rail		
	Driefasige motor 400/415 V (kW):	Ogenblikkelijke uitschakeling (A)	Onderbrekings- vermogen Icu bij 415 V (kA)
3P			
417340	0,02	2,1	100
417341	0,06	3,3	100
417342	0,09	5,2	100
417343	0,12	8,2	100
417344	0,18/0,25	13	100
417345	0,37/0,55	20,8	100
417346	0,75	32,5	100
417347	1,5	52	100
417348	2,2	78	100
417349	3	104	100
417350	4	130	100
417351	5,5	169	100
417352	7,5	221	50
417353	7,5	286	50
417354	11	338	50
417355	15	416	50