



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**
Compatibiliteit van de bedieningselementen **voir www.ecataleg.be**

Snelle aansluiting via steekklemmen

Ref.	Wisselschakelaars Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~
077001L 079201L 079101L 078710L	1 zelfde mechanisme voor verlichte, controle- of standaardfunctie Wordt verlicht met LED ref. 067686L voor 230 V of ref. 067687L voor 12, 24 en 48 V (blz. 1099) Voor een controlefunctie gebruik LED ref. 067685L voor 230 V of ref. 067689L voor 12, 24 en 48 V (blz. 1099) 1 module <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077011L 079211L 079111L 078711L	2 modules <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077021L 079221L 079321L	Kruisschakelaar 10 AX - 250 V~ 2 modules Kan worden voorzien van een LED ref. 665091 voor controlefunctie of ref. 665090 voor verlichte functie <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart
077014	Wisselschakelaar met trekmechanisme 10 AX - 250 V~ 2 modules Geleverd met koord van 1,5 m lang <input type="radio"/> Wit
077060L	Schakelaar 20 AX - 250 V~ 1 module Uitgerust met een klem voor aftakking van de nulleider Voor een controlefunctie gebruik LED ref. 067664 (blz. 1099) <input type="radio"/> Wit
077050L	Tweepolige schakelaar 10 AX - 250 V~ 2 modules Uitgerust met een klem voor aftakking van de nulleider Kan worden voorzien van een LED ref. 665091 voor controlefunctie of ref. 665090 voor verlichte functie <input type="radio"/> Wit

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan

Ref.	Tweepolige wisselschakelaar 20 AX - 250 V~
077063L	2 modules <input type="radio"/> Wit
077030L 079230L 079130L 078714L	Drukknoppen of wisseldrukknoppen 6 A - 250 VA Kan, afhankelijk van de bedrading, een wisseldrukknop worden 1 zelfde mechanisme voor verlichte, controle- of standaardfunctie Wordt verlicht met LED ref. 067686L voor 230 V of ref. 067687L voor 12, 24 en 48 V (hiernaast, blz. 1099) 1 module <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077040L 079240L 079140L 078715L	2 modules <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat zwart <input type="radio"/> Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077043L	2 modules met etikethouder <input type="radio"/> Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077033L	Drukknop met potentiaalvrije klem 6 A - 250 V~ Voor de verklikkerfunctie zijn de klemmen van het lampje potentiaalvrij, gebruik LED ref. 067688L voor een verdeelde fasebekabeling 1 module <input type="radio"/> Wit
077034L	Wisseldrukknop met potentiaalvrije klem 6 A - 250 V~ Uit te rusten met LED 067687L (zie hiernaast) in 12, 24 en 48V 1 module <input type="radio"/> Wit
077044	Wisseldrukknop met trekmechanisme 6 A - 250 V~ Geleverd met koord van 1,5 m lang 2 modules <input type="radio"/> Wit

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan