



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**
Belastingstabel **blz. 1104**

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**
Belastingstabel **blz. 1104**

Ref.	2-draads ecodimmer
078407 079207 079107L	<p>Kan worden geïnstalleerd in plaats van een dimmer of een wisselschakelaar Geschikt voor bediening en dimming van alle soorten lampen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimbare LED's: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) - Dimbare fluocompactlampen 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) - Halogeenlampen ZLS met ferro-transformator: 3 VA tot 400 VA - Halogeenlampen ZLS met elektronische transformator: 3 VA tot 400 VA - Halogeenlampen 230 V: 3 W tot 400 W - Fluorescentiebuislampen met ballast: 3 VA tot 200 VA - Gloeilampen: 3 W tot 400 W <p>Geschikt voor gebruik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in dimmodus - met voorgeprogrammeerde waarden (0%, 33%, 66% en 100%) - in waakstand (geleidelijk doven van de lamp gedurende 1 uur) <p>Met geheugenfunctie: de verlichting gaat aan bij de lichtsterkte die werd vastgelegd voordat ze de laatste keer werd uitgeschakeld. Schakelen het licht geleidelijk aan en uit (2 seconden) Bediening door een of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 1098), waarbij elke drukknop dus de functies aan/uit en dimmen kan bedienen. Verbruik in waakstand: 0,1 W Compatibel met inbouwdoos met diepte 40 mm 2 modules Uit te rusten met afdekplaat en Mosaic houder (blz. 1130-1131 en www.ecatleg.be)</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Mat zwart</p>

Ref.	Actieve compensator
040149	<p> Om de elektronische bedieningsmechanismen 2 draads zonder nulleider compatibel te maken met alle belastingen van de markt</p> <p>Om de elektronische bedieningsmechanismen 2 draads zonder nulleider compatibel te maken met alle belastingen van de markt (LED, compacte fluorescentielamp, ZLS-halogeen met ferromagnetische of elektronische ballast, halogeen 230 V, fluorescentiebuis, gloeilamp) - Verbruik 0,4 W</p>

Ref.	Dimmers 230 V
078405	<p>Met geheugenfunctie: de verlichting gaat aan bij de lichtsterkte die werd vastgelegd voordat ze de laatste keer werd uitgeschakeld. Kunnen worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 1098), waarbij elke drukknop de functies aan/uit en dimmen kan bedienen.</p> <p>Dimmer 2-draads zonder nulleider Voor de bediening en dimming van volgende type lampen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halogeen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator, inductief type : 40 VA tot 600 VA - Halogeenlampen 230 V : 40 W tot 600 W - Gloeilampen : 40 W tot 600 W <p>Schakelt het licht geleidelijk aan en uit 2 modules</p> <p><input type="radio"/> Wit</p>
078402	<p>Dimmers 3-draads 1000 W met nulleider Voor de bediening en dimming van volgende type lampen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halogeen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator : 100 VA tot 1000 VA - Halogeenlampen 230 V : 100 W tot 1000 W - Gloeilampen : 100 W tot 1000 W <p>Schakelt het licht geleidelijk aan en uit 5 LED's geven de intensiteit weer van de kring Montage in inbouwdoos voor 2 mechanismen en montage met 4/5-moduleplaat</p> <p><input type="radio"/> Wit</p>

Ref.	Dimmer voor 0-10 V ballast met nulleider
078404	<p>Voor het inschakelen/uitschakelen/dimmen van de fluorescentiebuisen met elektronische ballast 0-10 V: 600 VA 2 modules</p> <p><input type="radio"/> Wit</p>
078410	<p>Bediening voor afstandsdimmer Toestel voor de bediening van een afstandsdimmer met dezelfde ergonomie als een klassieke dimmer Voor de bediening van modulaire afstandsdimmers Lexic ref. 003660/71 met voeding ref. 003680 2 modules</p> <p><input type="radio"/> Wit</p>