

Mosaic™
RGB dimmer DALI



078403

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	RGB dimmer DALI
078403	<p>Biedt de mogelijkheid verschillende lichtsfere te creëren Voor voorschakelapparaten en drivers (LED's) DALI Voor de bediening van maximaal 21 RGB-armaturen (rood/groen/blauw) Configuratie met behulp van de 'learn'-toets van het product Ideaal voor kantoren, vergaderruimten, showrooms, winkels, restaurants, hotels, schoonheidssalons... Werkt met voeding ref. 003515</p> <p>RGB dimmer - 1 zone Met een druk op een knop kan de kleur worden veranderd, de lichtsterkte en de verzadiging worden geregeld</p> <p> <input type="radio"/> Wit</p>
003515	<p>Voeding DALI Werkt met de RGB dimmers: ref. 078403 en ref. 048860 Te installeren in verlaagd plafond 230 V - 200 mA - 16 V_~</p>



**PERFECTE
INTEGRATIE IN
KOLOMMEN VOOR EEN
IDEALE WERKPLEK**



De klik-in contactdozen voor kabelgoten: vlak en 45° gedraaid



MEER HYGIENE

Geen ophoping van stof en nog meer hygiëne met Mosaic antimicrobiële uitvoering



ESHETIEK

Al de contactdozen zijn vanaf heden in vlakke versie beschikbaar



Aluminium



Mat zwart



Voorbekabeld



Rood



Oranje



Geel



Blauw

Modulaire dimmers **blz. 222**

MOSAIC LINK ZIE BLZ. 1110