

**Belastingstabel**

Ref.	 Gloeï- of halogeenlampen	 Halogeen ZLS met ferromagnetische transfo	 Halogeen ZLS met elektronische transfo	 Fluorescentie buizen	 Dimbare en niet dimbare fluocompactlampen	 Fluocompactlampen met elektronische ballast 1-10V	 Fluocompactlampen met gescheiden transfo	 Motor	 Verwarming	 Contactor	 LED
<b>Ecodimmers</b>											
078407	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	3 W <sup>(2)</sup> 75 W of 10 lampen max.	-	-	-	-	-	3 W <sup>(3)</sup> 75 W of 10 lampen max.
079207											
<b>Dimmers</b>											
078402	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 1000 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
078404	-	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-
078405	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ecodetectoren</b>											
078450	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	50 W	-	200 VA	-	-	-	50 W
078458/59 079247	3 W 250 W	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	-	3 VA 250 VA	-	-	-	3 W <sup>(4)</sup> 100 W
078454 079258	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	500 W	-	1000 VA	-	-	I max ≤ 2A	500 W
078452	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	500 W	-	1000 VA	-	-	I max ≤ 2A	500 W
<b>Tijdschakelaar</b>											
078420	1000 W	400 VA	400 VA	-	-	-	-	250 VA	1840 W	-	-
<b>Programmeerbare schakelklok</b>											
078425	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	100 VA <sup>(1)</sup>	-	-	1800 VA	-	-	-
<b>Aanraakbediening</b>											
078709	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	100 VA	1000 W	I max ≤ 2 A	500 VA

1 : Werkt niet met dimbare fluocompactlampen

2 : Werkt met dimbare fluocompactlampen

3 : Werkt met dimbare LEDs

4 : In geval van gebruik van meerdere detectoren op eenzelfde kring, gaat de minimum belasting verhogen

**Compatibiliteit van verlichte bedieningen (zonder nulleider)**

Ref.	 Gloeï- of halogeenlampen	 Halogeen ZLS met ferromagnetische transfo	 Halogeen ZLS met elektronische transfo	 Fluorescentie buizen	 Fluocompactlampen met elektronische ballast 0-10V	 Dimbare en niet dimbare fluocompactlampen	 Fluocompactlampen met gescheiden transfo	 LED-lampen	 Motor	 Verwarming	 Contactor
<b>Voyant lumineux</b>											
067686L	JA	JA	JA	NEEN	NEEN	NEEN	JA	NEEN	JA	JA	NEEN