

Mosaic™ rolluikbedieningen, ventilatiebediening en relais



Mosaic™ sleutelschakelaars



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**
en www.ecatalog.be

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz.1130-1131**

Ref.	Rollikschakelaars
077026 079226	Voor directe bediening van het ophalen/ neerlaten/ stoppen van de motor van het rolluik, de zonnewering of jaloezieën max. 500 W Snelle aansluiting zonder gereedschap door middel van steekklemmen <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium
079126L	<input checked="" type="radio"/> Mat zwart
	Drukknoppen van rolluiken
	Snelle aansluiting zonder gereedschap door middel van steekklemmen
	Voor 1 rolluik
077025 079225	Voor de bediening via automaatkasten van de motor van rolluik, zonnewering of jaloezieën max. 500 W (3 standen: omhoog/stop/omlaag) <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium
	Voor 1 of meer rolluiken
077028 079228 079128L	Voor rechtstreekse bediening van de motor Kan worden gekoppeld aan het relais voor gezamenlijke bediening ref. 067622 (2 standen: omhoog/omlaag) <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input checked="" type="radio"/> Mat zwart
067622	Relais voor gezamenlijke bediening Maakt het mogelijk verschillende rolluiken tegelijk te bedienen Te installeren in inbouwdoos met diepte 40 mm
	Ventilatiebediening
077027L	Snelle aansluiting zonder gereedschap door steekklemmen Wisselschakelaar voor de directe bediening van mechanische ventilatie 10 A - 250 V~ <input type="radio"/> Wit antimicrobieel ⁽¹⁾
076690	Enkelpolige relais Voor overname van de functies met laag onderbrekingsvermogen in de buurt van de toepassing Resistief: 3000 W Gloeilamp: 1800 W Halogeen LS: 1800 W Fluorescentie: 400 VA Motoren (type rolluiken): 530 W 2 modules

Ref.	Sleutelschakelaars
	2 modules
	Sleutelschakelaar 2 standen Met wisselcontact 6 A - 250 V~ Sleutel Ronis nr. 601 Uittrekken van de sleutel in de 2 standen <input type="radio"/> Wit
077072	
	Sleutelschakelaar 2 standen - Europese cilinder 1 tweepolig contact - 6 A - 250 V~ Te voorzien van een standaard Europese cilinder of van een cilinder ref. 069795 Uittrekken van de sleutel in de centrale positie zonder de status van de contacten te veranderen, Open of Gesloten <input type="radio"/> Wit
077074	
	Sleutelschakelaar Ronis sleutel 3 standen Wissel met stopstand - 6 A - 250 V~ Sleutel RONIS n° 601 Uittrekken van de sleutel in de 3 standen <input type="radio"/> Wit
077073	
	Drukknop met sleutel
	Drukknop 3 standen Wissel met stopstand- 6 A - 250 V~ Te voorzien van een standaard Europese cilinder of van een cilinder ref. 069795 2 modules <input type="radio"/> Wit
077075	
	Europese cilinder
069795	Europese cilinder geleverd met 1 uniek stel van 3 sleutels

(1) : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan