

Mosaic™ vuistslagknoppen voor noodstop



076601



076602

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	Vuistslagknoppen voor noodstop
076601	2 modules Met sleutel NO + NG 3 A - 250 V~ Ontgrendeling met sleutel RONIS n° 455 Rood/geel
076602	Met kwartslag NO + NG 3 A - 250 V~ Kwartslagontgrendeling Rood/geel



Mosaic™ verwarming, temperatuurregeling



076720

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Snelle aansluiting zonder gereedschap door middel van steekklemmen

Ref.	Omgevingsthermostaten
076720	Voeding 230 V~ - 50/60 Hz Geschikt voor de regeling van plafondverwarming en vloerverwarming Elektronisch Instelbereik van 10 °C tot 30 °C Instellingsprecisie +/- 0,5 °C (categorie B) Een uitgang door niet-gevoed contact Druknop op voorzijde om de werkingsmodus te kiezen (stoppen, onderbreking door daling of stijging van de temperatuur) • Gebruik bij LS Onderbrekingsvermogen: • 8 A / 230 V~ - ohmse weerstand • 2 A / 230 V~ - inductieve weerstand • Gebruik in ZLS Onderbrekingsvermogen van 1 mA tot 500 mA max. 12 tot 48 V~ / 12 tot 24 V= 2 modules ○ Wit
076723	Sonde voor modulaire thermostaat Verzekert de temperatuurmeting voor een modulaire thermostaat 2 modules ○ Wit

