

## Mosaic™ overspanningsbeveiligiger



077540



077541

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	Overspanningsbeveiligiger
077540	<p>16 A - 250 V<math>\sim</math> - 50/60 Hz. Bescherming tegen overspanningen van atmosferische of industriële oorsprong in een installatie die reeds wordt beschermd door een overspanningsbeveiligiger in het bord (blz. 198). Te installeren vóór een automaat en beschermt alle in cascade bedrade contactdozen. Te installeren in een net met nulleider. Visuele controle van de werking door verklikkerlampje. Houdt de contactdoos onder spanning na overspanning (net of blikseminslag) tot de vervanging van de module (ref. 077541 hieronder). Nominale ontladestroom (In): 1,5 kA. Maximale ontladestroom (Imax): 6 kA. Beschermingsniveau (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV. Spanning met open circuit (Uoc): 3 kV. Conform de normen NF EN 61-643-11 en NF C 83-282.</p> <p>2 modules</p>  <input type="radio"/> Wit
077541	<p><b>Vervangmodule voor overspanningsbeveiligiger</b></p>  <p>Ter vervanging van de module na overspanning</p>

## Mosaic™ badgeschakelaar





078445



089806

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref.	Badgeschakelaar
078445 <b>079135L</b>	<p>Voor het onder spanning plaatsen van een kring door invoering van een badge ref. 089806 of van een toegangskaart voor een hotelkamer of andere</p> <p>Uitschakeltijd 30 s na het verwijderen van de kaart</p> <p>Met geringe capaciteit: 30 V= / 2 A vermogen 60 W 110 VA / 0,5 A vermogen 60 VA 230 VA / 0,25 A vermogen 60 VA</p> <p>Invoegsleuf voor badges voorzien van achtergrondverlichting</p> <p>2 modules</p>  <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Mat zwart
089806	<p><b>Badge voor badgeschakelaar</b></p>  <p>Sleutelhangerbadge Uitgerust met etikethouder</p>