



078734 078793 078786

 Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref	Telefooncontactdozen
078739	Contactdoos telefoon met 4 contacten Positioneringsgat ○ Wit
078730 079231	Contactdozen RJ 11 Voorzien van klemmen met kwartslagsysteem voor snelle aansluiting RJ 11, 4 contacten - ○ Wit - 1 module RJ 11, 4 contacten - ● Alu - 1 module
078731	RJ 11, 4 contacten - ○ Wit - 2 modules
078732	RJ 12, 6 contacten - ○ Wit - 2 modules
Televisie- en satellietcontactdozen	
078793	Voorzien van een steekklem voor de aansluiting van de coaxkabel TV-contactdoos diameter 9,52 mm mannelijk 0 - 2400 MHz Telenet - Interkabel gekeurd ○ Wit -1 module
078782 079182L	TV-contactdoos diameter 9,52 mm mannelijk 0 - 2400 MHz ○ Wit -2 modules ● Mat zwart - 2 modules
078780	TV-contactdoos type "F" (met schroefdraad) 0 - 2400 MHz ○ Wit -2 modules
078784	Contactdoos TV/FM voor kabelnetwerk Zonder aftakking. Telenet - Interkabel gekeurd Verzwakking: 1,5 dB ○ Wit -2 modules
078787	Contactdoos TV/FM met doorvoer Verzwakking: 14 dB ○ Wit -2 modules
078788	Eindcontactdoos TV/FM Geleverd met eindweerstand Verzwakking: 10 dB 2 modules ○ Wit -2 modules
078786	Contactdoos TV/FM/SAT ○ Wit -2 modules
Toebehoren	
078789	Sierplaatje voor sokkel TV/FM van verschillende kabelmaatschappijen ○ Wit - 2 modules


 078777 078757 078979L
 Gemakkelijke montage door schroefklemmen

 Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131**

Ref	Contactdozen HD 15 vrouwelijk
078777 079377	Voor het verzenden van analoge beeldenstroom (video) tussen een bron (computer) en een compatibele ontvanger (plasma, LCD, video projector...). VGA, XGA, UXGA-indeling is afhankelijk van de grafische kaart van de computer Voorbekabeld - 1 module Voorzien van een snoer met lengte 15 cm ○ Wit ● Aluminium
078757	Met schroeven - 2 modules ○ Wit
078772	Te solderen - 1 module ○ Wit
Contactdoos HD 15 vrouwelijk + Jack 3,5 mm	
078774	Voor een full pin VGA verbinding (15 pennen) van een PC-monitor, een plasma scherm... en audio vanuit een draagbare bron Met schroeven - 2 modules ○ Wit
HDMI contactdozen type A	
078778 079378 079478L	Voor het verzenden van digitale audio/videobeelden Hoge resolutie tussen een bron (HD DVD, computer,...) en een compatibele ontvanger (plasma, LCD, ...)Max. lengte tussen 2 contactdozen : 10 m Voorbekabeld - Versie 1.4 - 1 module Voorzien van een snoer met lengte 15 cm en van 2 vrouwelijke connectoren ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart
078979L 079279L 079479L	Voorbekabeld - Versie 1.4 - 2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart
HDMI audio video versterker	
051738	Maakt de aansluiting van HDMI-aansluitingen op afstand tot 60 m mogelijk. De kit bevat een zender en een ontvanger alsook de voeding De verbinding tussen zender en ontvanger wordt uitgevoerd met een RJ 45/RJ 45 snoer niet meegeleverd Compatibel met 4K, 3D, EDID en HDCP Inclusief infrarood controle HDBaseT gecertificeerd
Display port	
078791	Voor het verzenden van digitale audio/videobeelden (hoge resolutie) tussen een bron (HD DVD, computer, ...) en een compatibele ontvanger (plasma, LCD, ...) Max. lengte 10m Voorbekabeld - 1 module Voorzien van een snoer met lengte 15 cm en 2 vrouwelijke connectoren ○ Wit