

# Mosaic™

andere audio- en video contactdozen en geluidsversterking



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **blz. 1130-1131** en [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)  
 Voorbeelden van installatie **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Ref.	<b>Jack aansluitingen vrouwelijk 3,5 mm</b>
078779 079379 <b>079579L</b>	Voor audio-verbindingen vanuit een draagbare bron <b>Voorbekabeld - 1 module</b> Voorzien van een snoer met lengte 15 cm en van 2 vrouwelijke connectoren <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Mat zwart
078764 079264 <b>079564L</b>	<b>Met schroeven - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Mat zwart
078773	<b>Te solderen - 1 module</b> <input type="radio"/> Wit

Ref.	<b>RCA contactdozen vrouwelijk</b>
078747	Voor de composiet verbinding van elk randapparaat zoals dvd-lezer, camera, videocassette... <b>2 RCA voorbekabeld - 1 module</b> Voor een composiet audio- en stereooverbinding Voorzien van een snoer met lengte 15 cm en van 2 vrouwelijke connectoren <input type="radio"/> Wit
078753	<b>2 RCA - 1 module</b> Voor een composiet audioverbinding <input type="radio"/> Wit
078754 079254	<b>3 RCA - 1 module</b> Voor een composiet video- en audioverbinding <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium

Ref.	<b>Luidsprekers</b>
078750 079250 <b>079550L</b>	Voor een composiet audio- en luidsprekerverbinding Klemmen 4 mm <sup>2</sup> <b>1 module</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Mat zwart
078751 <b>079551L</b>	<b>2 modules</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Mat zwart

Ref.	<b>3 polige XLR contactdozen</b>
078755 079255 <b>079555L</b>	Voor de stereooverbinding van elk randapparaat, microfoon, versterker, mengtafel ... Aanbevolen microfoonkabel: 1 audiopaar 0,22 mm <sup>2</sup> afgeschermd Aanbevolen luidsprekerkabel: 1 audiopaar 1,5 mm <sup>2</sup> (tot 2,5 mm <sup>2</sup> ) Maximumlengte kabel: 50 m (voor grotere afstanden is audioversterker aanbevolen) <b>Vrouwelijk - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Aluminium <input type="radio"/> Mat zwart
078756	<b>Mannelijk - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit

Ref.	<b>Contactdoos Speakon 4 contacten</b>
078760	Voor de aansluiting van luidsprekers met groot vermogen. Aanbevolen kabel: 1 audiopaar 2,5 mm <sup>2</sup> Maximumlengte kabel: 50 m (voor grotere afstanden is een audioversterker aanbevolen) <b>2 modules</b> <input type="radio"/> Wit

Ref.	<b>Lijnverzwakker 100 V</b>
078776	Om het geluidsvermogen te controleren vanuit een geluidslijn 100 V <b>25 W - 2 modules</b> <input type="radio"/> Wit

Ref.	<b>BNC 75 contactdoos vrouwelijk</b>
078758	Voor de composiet videoverbinding van elk randapparaat zoals dvd-lezer, camera ... <b>1 module</b> <input type="radio"/> Wit

Contactdoos USB data  
**blz. 1124**

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten