

		UNIVERSELE HOUDERS		MOSAIC AFDEKPLATEN		KITS VOOR DE WERKPLEK (geen houder nodig)				
		Ref.		Ref.		INBOUW	OPBOUW	Ref.	Ref.	
	1 module		080250		078801L ○ Wit 079301L ● Aluminium 079041L ● Mat zwart					
	2 modules		080251 670635/ 670630 (met klauwen)		078802L ○ Wit 079302L ● Aluminium 079042L ● Mat zwart	078722L ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾ 078880 ○ Wit spatwaterdicht IP 44 antimicrobieel ⁽¹⁾				
	3 modules		080259		078803L ○ Wit 079303L ● Aluminium					
	4 modules				078814L ○ Wit 079314L ● Aluminium 079054L ● Mat zwart	078724L ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾				
	5 modules		080252		078815L ○ Wit 079315L ● Aluminium					
	2 x 2 modules				078804L ○ Wit 079304L ● Aluminium 079044L ● Mat zwart	078725L ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾				
	5 modules		080252		078825L ○ Wit 079315L ● Aluminium					
	2 x 2 modules		080251 x 2 of 670635 x 2		078822L ○ Wit 079322L ● Aluminium 079062L ● Mat zwart	078723L ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾				
	6 modules				078816L ○ Wit 079316L ● Aluminium 079056L ● Mat zwart	078726L ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾				
	8 modules		080253		078818L ○ Wit 079318L ● Aluminium 079058L ● Mat zwart					
	3 x 2 modules				078806L ○ Wit 079306L ● Aluminium 079046L ● Mat zwart					
	3 x 2 modules		080253		078823L ○ Wit 079323L ● Aluminium					
	10 modules		080251 x 3 of 670635 x 3		078856L ○ Wit (hartafstand 57mm)					
	4 x 2 modules		080254		078810L ○ Wit 079310L ● Aluminium 079010L ● Mat zwart					
	2 x 5 modules		080264		078808L ○ Wit 079308L ● Aluminium 079008L ● Mat zwart					
	2 x 2 x 2 modules				078830L ○ Wit 079330L ● Aluminium			078872L		078886L
	2 x 6 modules				078836L ○ Wit 079336L ● Aluminium 079076L ● Mat zwart					
	2 x 3 x 2 modules		080266		078832L ○ Wit 079332L ● Aluminium			078873L		078887L
	2 x 8 modules				078837L ○ Wit 079337L ● Aluminium 079077L ● Mat zwart			078874L		078888L
	2 x 10 modules		080268		078828L ○ Wit 079328L ● Aluminium					