

Keuzetabel

configureer uw LCS³ systeem

RJ 45 MOSAIC CONTACTDOZEN WIT (blz. 1158)			Cat. 6 _A	Cat. 6
	1 module - 1RJ45	UTP	076571	076561
		FTP	-	076562
		STP	076573	076563
	2 modules - 1RJ45	UTP	076574	076564
		FTP	-	076565
		STP	076576	076566
	2 modules onder 45° - 1RJ45	UTP	076509	076503
		FTP	-	076505
		STP	076508	076507
	Contactdozen onder 90° - 2 modules - 1RJ45	UTP	-	076591
		FTP	-	076592
		STP	-	076593
	Antibacterieel ⁽¹⁾ - 1 module - 1RJ45	UTP	-	076581
		FTP	-	076582
		STP	076584	076583
	Met vergrendeling - 2 modules - 1RJ45	UTP	076590	076594
		FTP	-	076595
		STP	076599	076596
	Groen stofluikje - 1 module - 1RJ45	UTP	076526	-
		FTP	-	076522
	Groen stofluikje - 2 modules - 1RJ45	STP	076524	-
		UTP	076527	-
	Oranje stofluikje - 1 module - 1RJ45	UTP	076525	076523
		FTP	076525	076523
		STP	076528	-
	Oranje stofluikje - 2 modules - 1RJ45	UTP	-	076544
		FTP	-	076546
		STP	-	-
	2 contactdozen RJ 45 - 4 modules - wandgoot met klik-in	UTP	-	076544
		FTP	-	076546
		STP	-	-
	Koperen doorvoer	UTP	-	078622
		FTP	-	078623
		STP	078628	-
ZONEVERDEELDOZEN (blz. 1161)				
	Zoneverdeeldozen - Exclusief LCS ³ RJ 45 connectoren	12 poort	033796	
		24 poort	033797	
	Zero U fixatie universeel		032103	
	Zero U cablofil 19" patchpaneel support unit 4u		032189	
POE INJECTOREN EN POE SWITCHES (blz. 1162)				
	Tablet formaat 1 Gigabit PoE switch - non manageable	5 RJ45 poorten (1 uplink en 4 PoE+ RJ45 poorten)	033493	
		10 RJ45 poorten (waarvan 8 PoE+ poorten)	033490	
		26 RJ45 poorten (waarvan 24 PoE+ poorten)	033492	
	19" 1 Gigabit PoE switch - manageable	5 RJ45 poorten (1 uplink en 4 PoE+ RJ45 poorten)	033493	
		10 RJ45 poorten (waarvan 8 PoE+ poorten)	033490	
		26 RJ45 poorten (waarvan 24 PoE+ poorten)	033492	
POE WI-FI ACCESS POINT (blz. 1162)				
	PoE Wi-Fi Access Point met geïntegreerde RJ45 stekker		033523	

1 : Bevat een zilveren verbinding die de groei van oppervlaktebatterijen remt