

Keuzetabel

configureer uw LCS³ (vervolg)

LCS ³ GLASVEZEL PATCHKABELS (blz. 1172)			OS2 (UPC) monomode 9/125 µm	OM4 multimode 50/125 µm	OM3 multimode 50/125 µm
	SC/SC duplex patchkabels	1 m	032600	032630	032609
		2 m	032601	032631	032610
		3 m	032602	032632	032611
	SC/LC duplex patchkabels	1 m	032603	-	032612
		2 m	032604	-	032613
		3 m	032605	-	032614
	LC/LC duplex patchkabels met omkeerbare polariteit	0,5 m	032628	032633	-
		1 m	032606	032634	032615
		2 m	032607	032635	032616
		3 m	032608	032636	032617
		5 m	032629	032637	-
	LC/LC duplex patchkabels Uniboot omkeerbare polariteit	1 m	032686	032695	-
		2 m	032687	032696	-
		3 m	032688	032697	-
		5 m	032689	032698	-
		10 m	032692	032699	-
LCS ³ WANDKAST 19" EN TOEBEHOREN (blz. 1172)			VAST		SCHARNIER
	6 U	Hoogte 350 mm* x breedte 600 mm	646200	646210	-
	9 U	Hoogte 500 mm* x breedte 600 mm	646201	646211	646221
	12 U	Hoogte 600 mm* x breedte 600 mm	646202	646212	646222
	15 U	Hoogte 700 mm* x breedte 600 mm	646203	646213	646223
	16 U	Hoogte 800 mm* x breedte 600 mm	646204	646214	646224
	21 U	Hoogte 1000 mm* x breedte 600 mm	646205	646215	646225
	Legborden	Diepte 200 mm	646501	646501	646501
		Diepte 360 mm	-	646502	646502
	Toebehoren	Set van 4 wieljes voor alle roosters	-	-	646248
		Ventilatorkit	646238	646238	-
LCS ³ EN 19" TOEBEHOREN (blz. 1173)					
	Metaal, 2 assen	1 U	046522 ⁽²⁾		
		2 U	046523 ⁽²⁾		
	Kunststof met borstel, klik-in	1 U	046528		
		2 U	046529		
	Metaal met borstel	1 U	046530 ⁽²⁾		
		2 U	046531 ⁽²⁾		
	Kunststof stekkerplaten, klik-in	1 U	046532		
		2 U	046533		
	Metalen stekkerplaten	1 U	046538 ⁽²⁾		
		2 U	046539 ⁽²⁾		
		3 U	046540 ⁽²⁾		

1 : MTP is een gedeponieerd handelsmerk van US Conec Ltd
 2 : Behalve kast 6 U
 * : Interne maat