

LCS³ kabel

cat. 8



033788

LCS³ snoeren

cat. 8



033703



051890

Keuzetabel **blz. 1136**

Ref.	Kabel voor lokale netwerken cat. 8
033788	<p>Kabels met 4 getwiste paren 100 Ω LSOH mantel: zonder halogeen Kleurcode EIA/TIA Conform de normen: ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Referentie volgens de nieuwe RPC reglementering</p> <p>S/FTP - 4 paren Dca Prestatie 2000 MHz Lengte 500 m. Geleverd op haspel. Gewicht 45 kg</p>

Keuzetabel **blz. 1136**

Ref.	Patchkabels RJ 45 cat. 8
LSOH RAL 6027 033703 033704	<p>RJ 45/RJ 45 recht Met speciale plug "makkelijke grip" Conform volgens normen : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568</p> <p>S/FTP geblindeerde impedantie 100 Ω Lengte 2 m Lengte 3 m</p>
051890	<p>Kit voor markering Kit van 200 gekleurde ringen voor markering van patchkabels RJ 45 Plaatsing van de ringen via montage op de verdeelsnoeren</p>