

# Legrand cabling system LCS<sup>3</sup>

## ontdubbelingscontactdozen en toebehoren



Ref.	Waterdichte aanpassingsstukken
053949	IP 55 - IK 07 Geschikt voor alle Mosaic-functies met 2 modules voor IP 55-toepassing
Gris/Blanc 069580 069579	Aanpassingsstuk met gefumeerd klapdeksel
069581	Aanpassingsstuk met gefumeerd klapdeksel, vergrendelbaar met speciaal gereedschap
091945	Aanpassingsstuk voor RJ-contactdoos, dat voor waterdichtheid volgens IP 44 zorgt, snoer al aangesloten Vergrendelingsgereedschap (maakt het mogelijk om onverwoestbare schroeven te plaatsen)
	<b>Soliroc-aanpasser</b> Geschikt voor alle Mosaic-functies 42 modules IK 10 - IP 55
077884 077880 077881	Aanpasstuk met klepje met sleutel IP 55 - IK 10 Aanpasstuk met klepje Aanpasstuk zonder klepje
053949	<b>Aanpasser Hypra</b> Sokkel aanpasstuk IP 55

Ref.	Afgeschermd toebehoren voor kabels
	Kunststof - IP 66/67 bij aansluiting gewaarborgd met het koppel 053302 IP 55 uitgezonderd aansluiting voor sokkel met klepje Bescherming voor afgeschermd of niet-afgeschermd kabels RJ45 die een verbinding categorie 5 mogelijk maakt Conform de normen van de serie IEC 60603-7 en norm IEC 61076-3-106 (versie 5) Overeenstemming met de producten op de markt conform de voornoemde normen
053300	<b>Contactstop</b> PE geïntegreerd met dichtingsring en spanplaatjes Assemblage zonder gereedschap, mogelijkheid kabels categorie 5e, 6 en 6 A af te schermen
053301	<b>Inbouwsokkel</b> Sokkel met vergrendeling Geleverd met RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk aansluiting cat. 5
053302	<b>Kit</b> Inbouwsokkel + contactstop
053303	<b>Beschermdeksel</b> Wordt bevestigd op de sokkel met ref. 053301

Ref.	RJ-stekkers voor ronde kabel
051701	Contacten met goudbedekking 1,2 µm <b>RJ 11</b> 4 contacten, breedte 9,65 mm
051702	<b>RJ 12</b> 6 contacten, breedte 9,65 mm
051703 051704	<b>RJ 45 Cat. 5e</b> 8 contacten, breedte 11,70 mm 9 contacten, breedte 11,70 mm
051710 051711	<b>RJ 45 Cat. 6</b> 8 contacten 9 contacten
051706 051707	<b>Manchons RJ 45</b> Zwart Wit

Ref.	LCS <sup>3</sup> kabel verlengstuk
033742 033743 033748	Geschikt om twee datakabels te koppelen zonder speciaal gereedschap Cat 6 UTP Cat 6 FTP Cat 6A UTP/FTP

Ref.	Mannelijke plug cat. 6 <sub>A</sub> STP
033749	Mogelijkheid om een directe aansluiting te maken op alle IP-apparatuur (switch, PoE LED-paneel...) zonder toevoeging van een outlet (jack + frontplaat + kabel) Kan zonder gereedschap gemonteerd worden

Ref.	Striptang + kniptang
	Snijdt de kabelmantel open en maakt de geleiders bloot door te draaien Voor kabels met getwiste paren Beschadigt de geleiders niet

Ref.	Striptang
033262	Voor kabel met getwiste paren en optische vezel

Ref.	Kniptang
032760	Snijdt de draden correct af zonder het koper te beschadigen

Ref.	Krimptang voor RJ 45 stekkers
051709	Voor het krimpen van RJ-stekkers met 4/6/8/9 contacten Controle van de krimpings door ratel. Geschikt om de kabel te snijden en te strippen Tang met 3 krimp punten Materiaal in hoogwaardig staal