

LCS³ Modulair glasvezel lade systeem

19" glasvezellades



Ref.	19" glasvezel lades
032161	19" metalen glasvezel lades inclusief koppelbussen, 4 kabelinvoeren, bevestigingsmateriaal, 1 wartel Ø 13.5 en 1 wartel Ø 16 mm, spoel en lascassette. Markering van het paneel en glasvezelpoorten in speciale markeerzone. Uitschuifbare uitvoering: Bewegingsstop met 30° kanteling. Maximale capaciteit: - 24 ST connectoren - 12 SC duplex connectoren - 24 LC duplex connectoren Diepte 220 mm, hoogte 1 U
032162	12 SC duplex multimode connectoren
032163	24 LC duplex multimode connectoren
032164	24 ST multimode connectoren
032165	12 SC duplex monomode connectoren
032166	24 LC duplex monomode connectoren
032167	12 SC APC duplex monomode connectoren 24 LC APC duplex monomode connectoren
	Roterend Geleverd met omkeerbare opening links of rechts Maximale capaciteit: - 36 LC duplex connectoren - 18 SC duplex connectoren Diepte 260 mm, hoogte 1 U
032171	36 LC duplex multimode connectoren
032172	18 SC duplex multimode connectoren
032173	36 LC duplex monomode connectoren
032174	18 SC duplex monomode connectoren

Ref.	19" Modulaire glasvezel lades, vlak en gehoekt
032102	Modulaire 19" glasvezel lade, metaal met transparante deksel Geleverd inclusief 8x kabelinvoer, bevestigingsmateriaal, 1 wartels Ø 13,5 mm, 1 wartel Ø 9 mm , 2x spoel. Uitgerust met het Soluclips voor automatische bevestiging (zonder schroeven) op de stijlen van racks en kasten. Geleverd met genummerde etiketten Maximale capaciteit: - 48 LC duplex connectoren - 24 SC duplex connectoren - 24 ST connectoren Diepte 215 mm, hoogte 1 U, uitgerust met bewegingsstop met 20° kanteling.
032104	Vlakke uitvoering inclusief modules 12x SC duplex multi mode 24x LC duplex multi mode
032106	12x SC duplex single mode
032100	Vlakke uitvoering leeg, maximaal 4 modules separaat te bestellen Lege lades zonder modules
032101	Gehoekte uitvoering leeg, maximaal 4 modules separaat te bestellen Lege lades zonder modules

Ref.	Glasvezel modules
	Modules voorzien van koppelbussen, geschikt voor modulaire panelen Ref. 032100, 032101 en cassette Ref. 0323141
	Single mode glasvezel modules (9/125 µm)
032117	6x ST
032110	3x SC duplex, blauw
032111	6x SC duplex, blauw
032112	3x SC APC-duplex, groen
032113	3x LC duplex, blauw
032114	6x LC duplex, blauw
032115	12x LC duplex, blauw
032116	6x LC APC duplex, groen
032133	4x MTP ¹ , groen
	Multimode glasvezel modules (62,5 en 50/125 µm)
032127	6x ST
032120	3x SC duplex, beige
032121	6x SC duplex, beige
032123	3x LC duplex, beige
032124	6x LC duplex, beige
032125	12x LC duplex, beige
032136	6x LC duplex, aqua
032137	12x LC duplex, aqua
032134	4 MTP ¹ beige

Ref.	RJ 45 LCS ³ module
032132	RJ 45 module die in de modulaire glasvezel lade kan worden geplaatst. Biedt de mogelijkheid om glasvezel en koper met elkaar te combineren in een lade 4 poort LCS ³ RJ 45 module. LCS ³ RJ45 connector separaat te bestellen, zie blz. 1152

Ref.	Koperblok voor glasvezel verdeelschuif
032132	Kan rechtstreeks worden vastgeklemd in de lege glasvezel verdeelschuif ref. 032100. Biedt de mogelijkheid om glasvezel en koper met elkaar te combineren

Ref.	Accessoires voor modulaire glasvezel lades
032128	Kabelinvoermodule ten behoeve van modulaire glasvezelpaneel Wordt op de achterkant van de verdeelschuif vastgeklemd Maakt de invoer van prefab kabels mogelijk
032129	Blind module Past in de niet gebruikte openingen aan de voorzijde
032130	Lascassette Capaciteit 24 lassen met heatshrink protector
032131	Spoelkit 1 toebehoren

1: MTP is een gedeponerd handelsmerk van US Conec Ltd