



Ref.	Core™ pigtails
	Voor de aansluiting van optische vezelkabel op het terrein, snel, betrouwbaar en zuinig: - OM2/OM3/OM4 IL Typisch/Master = 0,15 db - OS2 IL Typisch/Master = 0,18 db Compatibel met alle fusie las apparatuur
	<b>50/125 µm - OM3 (PC)</b>
	Connectoren
032220	SC 1 m LSOH
032221	LC 1 m LSOH
032222	ST 1 m LSOH
032223	SC 2 m LSOH
032224	LC 2 m LSOH
	<b>50/125 µm - OM4 (PC)</b>
	Connectoren
032230	SC 1 m LSOH
032231	LC 1 m LSOH
032232	ST 1 m LSOH
032233	SC 2 m LSOH
032234	LC 2 m LSOH
	<b>9/125 µm - OS2 (APC or UPC) - OS1 compatibel</b>
	Connectoren
032240	SC-APC OS2 1 m LSOH
032241	SC-UPC OS2 1 m LSOH
032242	LC-APC OS2 1 m LSOH
032243	LC-UPC OS2 1 m LSOH
032244	ST-UPC OS2 1 m LSOH
032245	SC-APC OS2 2 m LSOH
032246	SC-UPC OS2 2 m LSOH
032247	LC-UPC OS2 2 m LSOH
032248	LC-APC OS2 2 m LSOH
032249	ST-UPC OS2 2 m LSOH
	<b>Kit van 12 pigtails LC</b>
032624	OS2 12 pigtails LC-UPC
032626	OM3 12 pigtails LC-PC
032671	OM4 12 pigtails LC-PC
	<b>Mantel voor pigtail</b>
032744	40 mm - tas van 50 mantels



Ref.	Reinigingstoebereiden voor glasvezel	
032283	Reinigingsstift MPO/MTP <sup>1</sup>	
032281	Reinigingsstift LC (PC/APC)	
032282	Reinigingsstift SC (PC/APC)	
032284	Navulling voor reinigingspen LC	
032285	Navulling voor reinigingspen SC	
	<b>Verbreeders</b>	
	Maken een optische vezelbekleding mogelijk van 900 µm Geschikt voor vezeldiameters van 250 µm	
033048	Verbreder voor 6 optische vezels	
033049	Verbreder voor 12 optische vezels	
	<b>Ultra™ Low Loss preterminated HD MTP1 glasvezel kabels</b>	
	Voor het verbinden van High Density MTP1 cassettes Geleverd op kartonnen haspel Aan te sluiten op de hoge dichtheid verdeelschuif LSZH mantel in de kleur aqua (OM3) of geel (OS2) Geleverd met testrapport: MTP1 low insertion loss <0.35dB/connector Andere configuraties op aanvraag	
	<b>Microkabels OM3 MTP<sup>1</sup></b>	
	Omschrijving	Lengte (m)
032441	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	10
032442	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	20
032443	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	30
032444	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	40
032445	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	50
	<b>Microkabels OS2 MTP<sup>1</sup></b>	
	Omschrijving	Lengte (m)
032451	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	10
032452	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	20
032453	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	30
032454	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	40
032455	12 vezels - MTP <sup>1</sup> -MTP <sup>1</sup>	50
	<b>Ultra™ microkabels OM4 MTP1 en OM5 MTP1</b>	
	Beschikbaar op aanvraag	

1: MTP is een gedeponerd handelsmerk van US Conec Ltd