

## LCS<sup>3</sup> optische vezel kabels



032513



032526



032510

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Glasvezelkabel OM2-3-4 en OS2. Specificaties conform EN 50173 en ISO IEC 11801. Leverbaar in gel filled Loose tube en tight buffer. Geleverd op haspel van 2000 meter

Ref.	Single mode OS 2 glasvezelkabels 9/125 µm - OS1 compatible, G.652.D
	<b>Loose tube binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur geel</b>
032502	4 vezels - Euroclass Dca
032512	6 vezels - Euroclass Dca
032503	8 vezels - Euroclass Dca
032514	12 vezels - Euroclass Dca
032526	12 vezels - Euroclass Cca
032551	24 vezels - Euroclass Dca
032518	24 vezels - Euroclass Cca
	<b>Tight buffer 900 micron binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur geel, CPR: Dca</b>
032502	12 vezels
	<b>Loose tube buiten kabel, MDPE mantel knaagdierbestendig met glasgaren en gewikkeld staaltape, kleur zwart</b>
032523	4 vezels
032513	6 vezels
032524	8 vezels
032515	12 vezels
032525	24 vezels

Ref.	Mutli Mode OM3 glasvezelkabels, bend insensitive 50/125 µm, TIA/EIA-492 AAAC
	<b>Loose tube binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur aqua, CPR: Dca</b>
032537	4 vezels
032538	8 vezels
032539	12 vezels
032553	24 vezels
	<b>Tight buffer 900 micron binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur geel, CPR: Dca</b>
032510	6 vezels
032511	12 vezels
032512	24 vezels
	<b>Loose tube buiten kabel, MDPE mantel knaagdierbestendig met glasgaren en gewikkeld staaltape, kleur zwart</b>
032540	8 vezels
032541	12 vezels
032542	24 vezels

Ref.	Mutli Mode OM4 glasvezelkabels, bend insensitive 50/125 µm, TIA/EIA-492 AAAD
	<b>Loose tube binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur aqua, CPR: Dca (Kabel 032549 Cca)</b>
032543	4 vezels - Euroclass Dca
032444	8 vezels - Euroclass Dca
032545	12 vezels - Euroclass Dca
032549	12 vezels - Euroclass Cca
032931	24 vezels - Euroclass Dca
032519	24 vezels - Euroclass Cca (1000 meter)
	<b>Tight buffer 900 micron binnen/buiten kabel, LSZH mantel; kleur aqua, CPR: Dca</b>
032665	6 vezels (500 meter)
032666	6 vezels (1000 meter)
032667	12 vezels (1000 meter)
032668	24 vezels (1000 meter)
	<b>Loose tube buiten kabel, MDPE mantel knaagdierbestendig met glasgaren en gewikkeld staaltape, kleur zwart</b>
032547	8 vezels
032548	12 vezels
032940	24 vezels

Vezels op maat  
Contacteer: [calculation@legrandgroup.be](mailto:calculation@legrandgroup.be)

## LCS<sup>3</sup> Legrand Cabling System glasvezel snoeren



078616



078617



078618

Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Aan elk uiteinde uitgerust met 2 connectoren met keramische kop Afzonderlijk getest en verpakt (rapport bijgeleverd) LSZH Uniboot

Ref.	Glasvezelcontactdozen Mosaic	Aantal modules (22,5 x 45 mm)
	Uitgerust met couplers voor de aansluiting van 2 vezels Geleverd met stofkapjes	
078616	2 ST simplex couplers	2
078617	1 SC duplex couplers	2
078618	1 LC duplex couplers	2