



032607



032613



032534

Ref.	Core™ OS2 Single mode duplex patchkabels - twin zip
	Voor 9/125 µm single-mode installaties, type OS1/OS2 Insertion loss: < 0.25 dB Twin zip kabel met LSZH mantel, kleur geel Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd
	SC/SC duplex patch kabels
032600	Lengte: 1 m
032601	Lengte: 2 m
032602	Lengte: 3 m
	SC/LC duplex patch kabels
032603	Lengte: 1 m
032604	Lengte: 2 m
032605	Lengte: 3 m
	LC/LC duplex patch kabels
032628	Lengte: 1 m
032606	Lengte: 2 m
032607	Lengte: 3 m
032608	Lengte : 3 m
032629	Lengte : 5 m

Ref.	Core™ OM3 multi mode duplex patchkabels - twin zip
	Voor 50/125 µm single-mode installaties, type OM3 Insertion loss: < 0.25 dB Twin zip kabel met LSZH mantel, kleur aqua Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd
	SC/SC duplex patch kabels
032609	Lengte: 1 m
032610	Lengte: 2 m
032611	Lengte: 3 m
	SC/LC duplex patch kabels
032612	Lengte: 1 m
032613	Lengte: 2 m
032614	Lengte: 3 m
	LC/LC duplex patch kabels
032615	Lengte: 1 m
032616	Lengte: 2 m
032617	Lengte: 3 m

Ref.	Core™ OM4 multi mode duplex patchkabels - twin zip
	Voor 50/125 µm multi mode installaties, type OM4 Insertion loss <0.25 dB Twin zip kabel met LSZH mantel, kleur aqua Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd
	SC/SC duplex patch kabels
032260	Lengte: 1 m
032261	Lengte: 2 m
032262	Lengte: 3 m
	SC/LC duplex patch kabels
032263	Lengte: 1 m
032264	Lengte: 2 m
032265	Lengte: 3 m
	LC/LC duplex patch kabels
032266	Lengte: 1 m
032267	Lengte: 2 m
032268	Lengte: 3 m

Ref.	Ultra™ OS2 single mode duplex patchkabels - twin zip
	Voor 9/125 µm single-mode installaties, type OS2 Insertion loss: < 0.15 dB Twin zip kabel met LSZH mantel, kleur geel Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd
	SC/SC duplex patch kabels
032527	Lengte: 1 m
032528	Lengte: 2 m
032529	Lengte: 3 m
	SC/LC duplex patch kabels
032530	Lengte: 1 m
032531	Lengte: 2 m
032532	Lengte: 3 m
	LC/LC duplex patch kabels
032533	Lengte: 1 m
032534	Lengte: 2 m
032535	Lengte: 3 m
032536	Lengte: 5 m

Ref.	Ultra™ OS2 single mode duplex patchkabels - uniboot
	Voor 9/125 µm single-mode installaties, type OS2 Insertion loss: < 0.15 dB Ronde kabel van 3mm met uniboot connector en LSZH mantel, kleur geel Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd
032686	Lengte : 1 m
032687	Lengte : 2 m
032688	Lengte : 3 m
032689	Lengte : 5 m
032692	Lengte : 10 m

Ref.	Ultra™ OM4 LC-LC duplex patchkabels - uniboot
	Voor 50/125 µm multi mode installaties, type OM4. Geschikt voor 10 giga Ethernet netwerken. Insertion loss: < 0.15 dB. Ronde kabel van 3mm met uniboot connector en LSZH mantel, kleur aqua. Individueel verpakt, test rapport bijgeleverd.
	Omkeerbare polariteit
032695	Lengte : 1 m
032696	Lengte : 2 m
032697	Lengte : 3 m
032698	Lengte : 5 m
032699	Lengte : 10 m