

# 19" Linkeo patchkasten

## toebehoren



646403



646430



646501




646506

Ref.	Linkeo-sokkels
646400	Metalen sokkels die uit 4 hoeken en 4 verwijderbare platen bestaan Hoogte 100 mm. Grijs antraciet RAL 7016 Voor verdeelkast breedte x diepte 600 x 600 mm
646401	Voor verdeelkast breedte x diepte 600 x 800 of 800 x 600 mm
646402	Voor verdeelkast breedte x diepte 600 x 1000 mm
646403	Voor verdeelkast breedte x diepte 800 x 800 mm
646404	Voor verdeelkast breedte x diepte 800 x 1000 mm

Ref.	Linkeo ventilatorkit
646430	Regelbare thermostaat van - 10 tot 80 °C Netsnoer 2,5 m met stekker 2P+A, 230 Vac Grijs antraciet RAL 7016 2 ventilatoren
646431	4 ventilatoren



Ref.	Linkeo-kabelgeleiding
646428	<b>Kabelingang met borstels</b> Voor montage op hoge of lage voorgesneden kabelingang Set borstels
646420	<b>Verticale kabelgeleidingsroosters</b> Bevestiging aan de zijkant en aan de achterzijde op structuur Voor verdeelkasten 33 U
646421	Voor verdeelkasten 42 U
646422	Voor verdeelkasten 47 U
646425	<b>Beugel voor kabelgeleiding</b> Voor borstel van 800 mm breed Wordt bevestigd op de profielen van 19" Nuttige afm.: 65 x 145 mm Zwart RAL 9005 Set van 6 metalen beugels
646426	<b>Verticale kabeldoorvoer</b> Bevestiging op profielen van 19" Voor verdeelkasten met 800 mm breedte Set van 2 verticale panelen met borsteldoorvoeren voor onderhoud van alle snoeren 1U Zwart RAL 9005
646427	Voor patchkasten 42 U
646427	Voor patchkasten 47 U



Ref.	PDU steun
646415	Voor patchkasten 42 U
646416	Voor patchkasten 47 U

Ref.	Toebehoren
046482	<b>Wieltjes</b> Set van 4 scharnierende wieltjes, waarvan 2 met rem Maximaal toelaatbare belasting op de 4 wieltjes: 500 kg

Ref.	Vaste legborden
646501	Voor 19" racks en serverracks Snelle bevestiging zonder schroeven. Zwart RAL 9005 Montage op 2 stijlen 19" <b>Hoogte 2 U. Maximale belasting 15 kg</b> Diepte 200 mm
646502	Diepte 360 mm <b>Bevestiging op 4 profielen 19"</b> Hoogte 1 U. Maximale belasting 50 kg Niet voor de serverkasten Plateau met diepte 425 mm
646505	Voor diepte 600 mm
646506	Plateau met diepte 625 mm
646507	Voor diepte 800 mm Plateau met diepte 825 mm Voor diepte 1000 mm



Ref.	Telescopische legborden
646508	Voor 19" racks en servervloerkasten Snelle bevestiging op 4 19" stijlen Hoogte 1 U. Maximale belasting : 50 kg. Zwart RAL 9005 Plateau met diepte 425 mm
646509	Voor diepte 600 mm Plateau met diepte 625 mm
646510	Voor diepte 800 mm Plateau met diepte 625 mm Voor diepte 1000 mm

