

## Contactoren 3P - CTX<sup>3</sup>

driepolige industriële contactoren van 9 tot 100 A



Technische kenmerken, afmetingen en aansluitcapaciteiten **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Voldoen aan de normen IEC 60947-1, IEC 60947-4-1  
Kunnen worden uitgerust met thermische relais RTX<sup>3</sup> (blz. 118), hulpcontactblokken, een elektronische vertragsrelais, een frontale blok met ontladingsweerstand voor het schakelen van condensatoren en een toebehoren voor de onderlinge vergrendeling van CTX<sup>3</sup> (blz. 120)

Ref.	<b>CTX<sup>3</sup> 22</b>		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting met schroefklemmen voor kabels met of zonder draadbusje en kabels met kabelschoen		
	<b>9 A (AC3) - 25 A (AC1)</b>		
Schroefklemmen	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416080	4 kW	24 V~	1 NO + 1 NG
416081	4 kW	24 V=	1 NO + 1 NG
416086	4 kW	230 V~	1 NO + 1 NG
416089	4 kW	415 V~	1 NO + 1 NG
	<b>12 A (AC3) - 25 A (AC1)</b>		
416090	5,5 kW	24 V~	1 NO + 1 NG
416091	5,5 kW	24 V=	1 NO + 1 NG
416096	5,5 kW	230 V~	1 NO + 1 NG
416099	5,5 kW	415 V~	1 NO + 1 NG
	<b>18 A (AC3) - 40 A (AC1)</b>		
416100	7,5 kW	24 V~	1 NO + 1 NG
416101	7,5 kW	24 V=	1 NO + 1 NG
416106	7,5 kW	230 V~	1 NO + 1 NG
416109	7,5 kW	415 V~	1 NO + 1 NG
	<b>22 A (AC3) - 40 A (AC1)</b>		
416110	11 kW	24 V~	1 NO + 1 NG
416111	11 kW	24 V=	1 NO + 1 NG
416116	11 kW	230 V~	1 NO + 1 NG
416119	11 kW	415 V~	1 NO + 1 NG

Ref.	<b>CTX<sup>3</sup> 40</b>		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting met schroefklemmen voor kabels met of zonder draadbusje en kabels met kabelschoen		
	<b>32 A (AC3) - 50 A (AC1)</b>		
Schroefklemmen	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416120	15 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416121	15 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416126	15 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416129	15 kW	415 V~	2 NO + 2 NG
	<b>40 A (AC3) - 60 A (AC1)</b>		
416130	18,5 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416131	18,5 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416136	18,5 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416139	18,5 kW	415 V~	2 NO + 2 NG

Ref.	<b>CTX<sup>3</sup> 65</b>		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting met kooiklemmen voor kabels met of zonder draadbusje		
	<b>50 A (AC3) - 70 A (AC1)</b>		
Kooiklemmen	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416150	22 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416151	22 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416156	22 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416159	22 kW	415 V~	2 NO + 2 NG
	<b>65 A (AC3) - 100 A (AC1)</b>		
416170	30 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416171	30 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416176	30 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416179	30 kW	415 V~	2 NO + 2 NG

Ref.	<b>CTX<sup>3</sup> 100</b>		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting met kooiklemmen voor kabels met of zonder draadbusje		
	<b>75 A (AC3) - 110 A (AC1)</b>		
Kooiklemmen	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416190	37 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416191	37 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416196	37 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416199	37 kW	415 V~	2 NO + 2 NG
	<b>85 A (AC3) - 135 A (AC1)</b>		
416210	45 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416211	45 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416216	45 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416219	45 kW	415 V~	2 NO + 2 NG
	<b>100 A (AC3) - 160 A (AC1)</b>		
416230	55 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416231	55 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416236	55 kW	230 V~	2 NO + 2 NG
416239	55 kW	415 V~	2 NO + 2 NG

Hulpcontactblokken  
**blz. 120**

