

Contactoren 3P - CTX³

driepolige industriële contactoren van 130 tot 800 A



416256

416296

416356



Technische kenmerken, afmetingen en aansluitcapaciteiten **zie www.ecatalog.be**

Voldoen aan de normen IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Kunnen worden uitgerust met thermische relais RTX³ (blz. 119), hulpcontactblokken, een elektronische vertragsrelais (behalve CTX³ 225/400/800) en een toebehoren voor de onderlinge vergrendeling van CTX³ (blz. 120)

Ref.	CTX ³ 150		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting met kooiklemmen voor kabels met of zonder draadbusje		
	130 A (AC3) - 160 A (AC1)		
Kooiklemmen	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416250	60 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416251	60 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416256	60 kW	100-240 V~/	2 NO + 2 NG
		100-220 V=	
416259	60 kW	400-440 V~	2 NO + 2 NG
	150 A (AC3) - 210 A (AC1)		
416270	75 kW	24 V~	2 NO + 2 NG
416271	75 kW	24 V=	2 NO + 2 NG
416276	75 kW	100-240 V~/	2 NO + 2 NG
		100-220 V=	
416279	75 kW	400-440 V~	2 NO + 2 NG

Ref.	CTX ³ 225		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting op vlakken		
	185 A (AC3) - 230 A (AC1)		
	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416280	90 kW	24 V~/=	2 NO + 2 NG
416286	90 kW	100-240 V~/	2 NO + 2 NG
		100-220 V=	
416289	90 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG
	225 A (AC3) - 275 A (AC1)		
416290	132 kW	24 V~/=	2 NO + 2 NG
416296	132 kW	100-240 V~/	2 NO + 2 NG
		100-220 V=	
416299	132 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG

Ref.	CTX ³ 400		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting op vlakken		
	265 A (AC3) - 300 A (AC1)		
	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416306	147 kW	100-240 V~/=	2 NO + 2 NG
416309	147 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG
	330 A (AC3) - 350 A (AC1)		
416316	160 kW	100-240 V~/=	2 NO + 2 NG
416319	160 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG
	400 A (AC3) - 450 A (AC1)		
416326	200 kW	100-240 V~/=	2 NO + 2 NG
416329	200 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG

Ref.	CTX ³ 800		
	Met geïntegreerde hulpcontacten Aansluiting op vlakken		
	500 A (AC3) - 580 A (AC1)		
	Max. vermogen AC3 380/440 V	Bedieningsspanning	Geïntegreerde hulpcontacten
416336	265 kW	200-240 V~/	2 NO + 2 NG
		200-220 V=	
416339	265 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG
	630 A (AC3) - 660 A (AC1)		
416346	330 kW	200-240 V~/	2 NO + 2 NG
		200-220 V=	
416349	330 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG
	800 A (AC3) - 900 A (AC1)		
416356	440 kW	200-240 V~/	2 NO + 2 NG
		200-220 V=	
416359	440 kW	380-450 V~	2 NO + 2 NG



Hulpcontactblokken
blz. 120

