



# Design en technologie van URA ONE



## VOORDELEN

- LED
- zeer laag verbruik
- zeer lange levensduur
- loskoppelbare doorzichtige achterwand
- zeer compact toestel
- opaalkleurige verstrooier
- esthetische en volledig vlakke inbouw zowel in vals plafond als in holle wand (wit & Alu)
- opbouw montage met mooie afwerking (wit, alu)
- mogelijkheid tot vlag- of pendelmontage
- permanent of niet-permanent
- standaard of autotest/adresseerbare versie

Zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

## URA ONE LED-veiligheidsverlichting Standaard



661633



661634 + 661650

### Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de normen:  
 EN 60598-2-22  
 NBN C 71-598-2-22  
 EN 62471  
 IP42 - IK04  
 Klasse II  
 Voeding: 230 V ±10% - 50/60Hz  
 Zeer laag energie verbruik  
 Ni-Cd batterijen van het hoge temperatuurstype  
 Laadtijd: 24 uur  
 Automatische klemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 4 kabelingangen (1 achteraan, 1 bovenaan en 2 lateraal)  
 Laadverklapper: groene LED  
 Kan volledig vlak ingebouwd worden met behulp van de inbouwkaders ref. 661650/51  
 Decoratieve afwerking voor een esthetische integratie voor opbouwtoestel ref. 661654/55.  
 Keuze van functie (permanent of niet-permanent) d.m.v. aansluiting

Ref.	Standaard LED verlichting
	<b>Niet permanent</b>
661621	100 lm - 1u
661623	200 lm - 1u
661624	350 lm - 1u
661625	500 lm - 1u
	<b>Permanent/niet permanent</b>
661633	200 lm - 1u
661634	350 lm - 1u
661635	500 lm - 1u
661640	100 lm - 3u

Wekelijkse automatische test van de noodwerking met inschakeling van de verlichtings LED's  
 Driemaandelijks automatische test van de nominale batterijautonomie  
 Het testresultaat en het eventuele storingstype worden opgeslagen en permanent weergegeven met LED's (groen = OK / geel = defect)  
 Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref. 088240  
 Controleerbaar van op afstand d.m.v. de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en lokaal controle touchscreen Mosaic ref. 062601 of per PC met supervisiesoftware ref. 062602.

Ref.	LED toestel autotest/adresseerbaar (permanent of niet-permanent)
	<b>Niet permanent - autotest</b>
660621	100 lm - 1u
660623	200 lm - 1u
660624	350 lm - 1u (conform aan LB400)
660625	500 lm - 1u (conform aan LB400)
	<b>Permanent/niet permanent - autotest/adresseerbaar</b>
662633	200 lm - 1u
662634	350 lm - 1u (conform aan LB400)
662642	200 lm - 2u

**Batterijen** (blz. 1192-1193)