

## U33 veiligheidsverlichting 8 W standaard



661120



661299

### Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de norm:  
EN 60598-2-22  
NBN C 71-598-2-22  
IP 42 – IK 07  
Klasse II  
Voeding: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz  
Laag energie verbruik  
100% recycleerbaar  
Ni-Cd-batterijen van het hoge temperatuurtype  
Laadtijd: 24 uur  
Autonomie: 1 uur  
Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud  
Steekklemmen: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
Laadverklikker groene LED  
Lampstest met behulp van een telescopische magneet aan buitenzijde

Ref.	Fluoarmaturen 8W met Fresnel verstrooier transparant
661120	Niet-permanent (1 x 8W) - 200 lumen
661121	Permanent (1 x 8W) - 200 lumen
661122	Gecombineerd (2 x 8W) - 200 lumen

Ref.	Toebehoren
661282 661284	Toebehoren inbouwkader plafond voor U33 Verticale signalisatieplaat 
661299	Testmagneet met telescoop

Ref.	Pictogrammen (U33/U34 <sup>LED</sup> )
661800	Te gebruiken met de verticale signalisatieplaat 127 x 254 mm – Man met pijl
661801	127 x 254 mm – Evacuatie met pijl
661802	127 x 254 mm – Trap met pijl

**Batterijen en lampen** (blz. 1192-1193)

## U33 veiligheidsverlichting 8 W Autotest/adresseerbaar



662120



662115 + 661284 + 661801

### Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de norm :  
EN 60598-2-22  
NBN C 71-598-2-22  
EN 62471  
IP 42 – IK 07  
Klasse II  
Voeding : 230 V ± 10% - 50/60 Hz  
Laag energieverbruik  
100% recycleerbaar  
Ni-Cd-batterijen van het hoge temperatuurtype  
Laadtijd: 24 uur  
Autonomie: 1 uur  
Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud  
Steekklemmen: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
Laadverklikker groene LED  
Test noodlamp met magnetisch en uitschuifbaar testgereedschap  
Wekelijks automatische werkingstest door inschakeling van de lamp  
Driemaandelijks automatische test van de nominale autonomie van de batterij  
Het testresultaat wordt weergegeven door de LED's (groen – OK en geel – defect)  
Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref. 088240.  
Controleerbaar van op afstand d.m.v de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en controle touchscreen Mosaic ref. 062601 of per PC met supervisiesoftware ref. 062602

Ref.	Fluoarmaturen 8W met Fresnel verstrooier transparant Autotest/adresseerbaar
662120	Conform aan lastenboek 400 D04 Niet-permanent (1 x 8W) - 250 lumen
662122	Gecombineerd (2 x 8W) - 250 lumen

Ref.	Toebehoren
661282 661284	Inbouwkader plafond voor U33 Verticale signalisatieplaat 
661299	Magneet met telescoop

**Pictogrammen** (blz. 1196)

**Batterijen en lampen** (blz. 1192-1193)