

U34^{LED} veiligheidsverlichting LED



661160+ 661294 + 661800



662182 + 66192

U22^{LED} veiligheidsverlichting LED



661605

Fotometrische curven: **op aanvraag**

LED permanent / Niet-permanent

De LEDs zijn uitgerust met een geschikte lens voor een optimale verdeling van het licht.

Gecertificeerd volgens de norm :

EN 60598-2-22

NBN C 71-598-2-22

EN 62471

IP 42 – IK 07

Klasse II

Voeding: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz

Zeer laag energieverbruik

100% recycleerbaar

Armaturen uitgerust met accu van het type Ni-Mh, milieuvriendelijk

Laadtijd: 24 uur

Autonomie: 1 uur

Universele sokkel ter vergemakkelijking van installatie en onderhoud

Steekklemmen: 2 x 2,5 mm²

Test noodlamp met magnetisch en uitschuifbaar testgereedschap.

Laadverklapper groene LED

De keuze van de werkingwijze (permanent of niet-permanent) wordt door de configuratie van de bekabeling bepaald

Ref.	LED-verlichting met transparante verstrooier
661160	Niet-permanent/Permanent – 250 lumen
661180	Niet-permanent/Permanent – 450 lumen

Veiligheidsverlichting met LED

Volgens norm EN 60598-2-22

IP42 - IK04 Klasse II

Voeding : 230 V \sim \pm 10 % - 50/60 Hz

Laag energieverbruik

Ni-Cd of Ni-MH batterij

Laadtijd: 24 uur

Automatische klemmen: 2 x 2,5 mm²

Laadverklapper groene LED

Kan volledig ingebouwd met inbouwdoos ref. 061721 en inbouwkader ref. 661720

De keuzefunctie, permanent of niet-permanent, wordt bepaald door kabelconfiguratie

Ref.	U21 ^{LED}
661603	100 lm - 1h LED - Permanent / niet permanent
661605	160 lm - 1h LED - Niet permanent

Ref.	Toebehoren
661720	Inbouwkader
061721	Inbouwdoos

Batterijen en lampen (blz. 1192-1193)

LED-verlichting met transparante verstrooier Autotest/adresseerbaar



Wekelijkse automatische werkingstest door inschakeling van de led's

Driemaandelijke automatische test van de nominale autonomie van de batterij

Het resultaat van de test en het type van de eventuele storing worden in het geheugen opgeslagen en permanent door led's aangeduid (groen = oké/geel = storing)

Van op afstand adresseerbaar met de mobiele infraroodconfigurator Ref. 088240

Van op afstand controleerbaar met de interface voor adresseerbare blokken Ref. 062600

en het controletouchscreen Ref. 062601 of op de computer met de supervisiesoftware Ref. 062602

662162 Niet Permanent/Permanent – 250 lumens (conform aan LB400)

662182 Niet Permanent/Permanent – 450 lumens (conform aan LB400)

Toebehoren

661292 Inbouwkader plafond voor U34
661294 Verticale signalisatieplaat



661299 Magneet met telescoop

Pictogrammen (blz. 1196)