

Sati ECO 1

veiligheidsverlichting volgens Franse normen



062525

062565

SATI¹ armaturen met LEDs

Laag energieverbruik

NF Environnement en NF AEAS Performance SATI¹ gecertificeerd

Armaturen uitgerust met batterijen van het type Ni-Cd

Autonomie: 1 uur

Bij het bebakeningsarmatuur hoort een set zelfklevende pictogrammen die voldoen aan de belangrijkste voorwaarden van signalisatie voor evacuatie

In waakstand te zetten met afstandsbediening ref. 003901

Voeding 230 V~ 50/60 Hz

Ref.	Bebakeningsarmatuur 45 lumens met LEDs
062525	IP 43 - IK 07 - Klasse II Armatuur uitgerust met verwijderbare sokkel, aan te sluiten met steekklemmen Rechtstreeks te installeren op de sokkel van de oude armaturen ref. 062525 Inbouw mogelijk met toebehoren ref. 062694 Niet permanent (verbruik 1,2 W)

Ref.	Verlichtingsarmatuur 360 lumens met LED
062565	IP 42 - IK 07 - Klasse II Armatuur uitgerust met verwijderbare sokkel, aan te sluiten met steekklemmen Inbouw mogelijk met toebehoren ref. 062694 Niet-permanent (verbruik 1,6 W)

Ref.	Afstandsbedieningmodule tot 300 armaturen
003901	Voor centrale bediening van de waakstand (stand-by) van een veiligheidsverlichtingsinstallatie bij afwezigheid van netspanning Testen van de continuïteit van de afstandsbedieningslijn mogelijk zonder inschakeling van de armaturen Testen van de ontsteking van de armaturen mogelijk zonder uitschakeling van de normale verlichting Capaciteit 300 armaturen Grootte: 4 modules Voeding 230 V~ - 50 Hz Bevestiging op rail

Batterijen (blz. 1192-1193)

¹ Ingebouwd automatisch testsysteem

Sati ECO 2

veiligheidsverlichting volgens Franse normen



062625 + 062694 + 062685

062665

Armaturen met adresseerbare SATI¹ LEDs

Zeer laag energieverbruik

NF Environnement en NF AEAS Performance Sati¹ gecertificeerd

Armaturen uitgerust met accu van het type Ni-Mh, milieuvriendelijk

Autonomie: 1 uur

Bij het bebakeningsarmatuur hoort een set verwijder- en recycleerbare pictogrammen, te plaatsen aan de binnenkant van de verstrooier, die voldoen aan de belangrijkste voorwaarden van signalisatie voor evacuatie

Controle van op afstand met bedieningscentrale ref. 062600 (blz. 1189)

Voeding 230 V± 50/60 Hz

Ref.	Bebakeningsarmatuur 45 lumens met LEDs
062625	IP 42 - IK 07 - Klasse II Armatuur uitgerust met verwijderbare sokkel, te bevestigen met automatische steekklemmen Rechtsreeks te installeren op de sokkel van de oude armaturen ref. 062525 Inbouw mogelijk met toebehoren ref. 062694 Niet-permanent (verbruik 1,2 W)

Ref.	Verlichtingsarmatuur 400 lumens met LEDs
062665	IP 42 - IK 07 - Klasse II Armatuur uitgerust met verwijderbare sokkel, te bevestigen met automatische steekklemmen Inbouw mogelijk met toebehoren ref. 062694 Niet-permanent (verbruik 0,85 W)

Ref.	Toebehoren inbouw voor SATI ECO 1 en 2 armaturen
062694	Inbouwkader Inbouwkader voor armaturen ref. 062525 en 062565
062685	Verticaal signalisatiebord Doorzichtig signalisatiebord met set van 2 vervangbare en recycleerbare etiketten (pictogram + pijl) die voldoen aan de belangrijkste voorwaarden van signalisatie voor evacuatie. Voor armaturen ref. 062525 en 062626
062690	Beschermroosters Schokbestendigheid - IK 10 (20 Joules) Bevestigingsgaten aan de 4 zijden Rooster voor ref. 062525, 062625, 062565 en 062665

¹ Ingebouwd automatisch testsysteem