

## B65<sup>LED</sup>

waterdichte veiligheidsverlichting met LED's

## B66

8 W fluoarmaturen



661433



661523

Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de normen:

EN 60598-2-22  
NBN C 71-598-2-22  
EN 62034  
EN 62471  
IP 65 – IK07  
Klasse II

Voeding : 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Laag energieverbruik

Ni-Cd-batterijen van het het hoge temperatuurtype

Laadtijd: 24 uur

Steekklemmen: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>

4 kabelingangen (1 aan de achterkant, 1 aan de bovenkant en 2 aan de zijkanten)

Verklikkerlamp voor de laadtoestand van de batterij (groene led)

Mogelijkheid om van op afstand door afstandsbediening in de ruststand te plaatsen Ref. 003901

De keuze van de werkingwijze (permanent of niet-permanent) wordt door de configuratie van de bekabeling bepaald

### Ref. **Standaard LED waterdichte armaturen - IP65**

| Ref.                       | Niet permanent |
|----------------------------|----------------|
| 661426                     | 100 lm - 1u    |
| 661427                     | 200 lm - 1u    |
| 661428                     | 350 lm - 1u    |
| 661429                     | 500 lm - 1u    |
| Permanent / Niet permanent |                |
| 661440                     | 100 lm - 3u    |
| 661433                     | 200 lm - 1u    |
| 661434                     | 350 lm - 1u    |

### LED waterdichte armaturen Autotest/adresseerbaar - IP65



Verklikkerlamp voor de laadtoestand van de batterij (groene led)  
Wekelijkse automatische werkingstest door inschakeling van de led's  
Driemaandelijke automatische test van de nominale autonomie van de batterij  
Het resultaat van de test en het type van de eventuele storing worden in het geheugen opgeslagen en permanent door de led's aangeduid (groen = oké/ geel = storing)  
Van op afstand adresseerbaar met de mobiele infraroodconfigurator Ref. 088240  
Van op afstand controleerbaar met de interface voor adresseerbare blokken Ref. en het controle touchscreen Ref. 062601 of op de computer met de supervisiesoftware Ref. 062602

#### Niet permanent - Autotest

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 660426 | 100 lm - 1u                     |
| 660427 | 200 lm - 1u                     |
| 660428 | 350 lm - 1u (conform aan LB400) |
| 660429 | 500 lm - 1u (conform aan LB400) |

#### Permanent / Niet permanent - Autotest / adresseerbaar

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 662440 | 100 lm - 3u                     |
| 662433 | 200 lm - 1u                     |
| 662434 | 350 lm - 1u (conform aan LB400) |

**Batterijen** (blz. 1192-1193)

Fotometrische curven: **op aanvraag**

Gecertificeerd volgens de normen:

EN 60598-2-22  
NBN C 71-598-2-22  
EN 62471

IP 66 – IK08 – Klasse II

Voeding : 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Laag energieverbruik

Ni-Cd-batterijen van het het hoge temperatuurtype

Laadtijd: 24 uur

Autonomie: 1 uur

Steekklemmen: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>

Snel monteerbare verstrooier zonder gereedschap.

Laadverklikker groene LED

Test noodlamp met magnetisch en uitschuifbaar testgereedschap

| Ref.   | Fluoarmaturen 8W - IP66                          |
|--------|--|
| 661523 | Standaard<br>Niet-permanent (1 x 8W) - 250 lumen |

| Ref.   | Autotest/adresseerbaar<br>Fluoarmaturen 8W - IP66   |
|--------|---|
| 662510 | Conform aan lastenboek 400 D04<br>Wekelijkse automatische werkingstest door inschakeling van de lamp<br>Driemaandelijke automatische test van de nominale autonomie van de batterij<br>Het testresultaat wordt weergegeven door de LED's (groen – OK en geel – defect)<br>Adresseerbaar van op afstand met de mobiele infrarood configurator ref.088240<br>Controleerbaar van op afstand d.m.v de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en controle touchscreen Mosaic ref. 062601 of per PC met supervisiesoftware ref. 062602<br>Niet-permanent (1 x 8W) - 250 lumen |
| 662515 | Niet-permanent (1 x 8W) - 350 lumen   |

| Ref.   | Toebehoren voor B66 armaturen  |
|--------|--|
| 062691 | Beschermrooster voor B66<br>IK10 (20 joule)  |
| 661299 | Uitschuifbaar magnetisch testgereedschap   |
| 062699 | Vandalisme bestendige schroeven<br>zakje met 4 vandalisme bestendige schroeven<br>Vereist gebruik van schroevendraaier Ref. 060910 |
| 060910 | Schroevendraaier voor vandalisme bestendige schroeven  |

**Batterijen en lampen** (blz. 1192-1193)