

B66^{LED}

Waterdichte veiligheidsverlichting
LED



Industrieel waterdicht

waterdichte industriële veiligheidsverlichting



661543



Fotometrische curven: op **aanvraag**

Gecertificeerd volgens de normen:

EN 60598-2-22
NBN C 71-598-2-22
EN 62471

LED permanent / Niet-permanent

De LEDs zijn uitgerust met een geschikte lens voor een optimale verdeling van het licht.

IP 66 – IK08 – Klasse II

Voeding: 230 V +/- 10% - 50/60 Hz

Zeer laag energieverbruik

Armaturen uitgerust met accu van het type Ni-Mh, milieuvriendelijk

Laadtijd: 24 uur

Autonomie: 1 uur

Steekklemmen: 2 x 2,5 mm²

Snel montageerbare verstrooier zonder gereedschap.

Laadverklikker groene LED

Ref.	LED-verlichting - IP66
661543	Standaard Niet-permanent/permanent - 250 lm
661545	Niet-permanent/permanent - 450 lm



061847



662580

Gecertificeerd volgens de normen:

EN 60598-2-22
NBN C 71-598-2-22
EN 62471 (enkel ref. 662580)
IP 65 – IK08

Klasse II

Voeding: 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Tegen hoge temperatuur bestendige Ni-Cd-accu's

Laadtijd: 24 uur

Autonomie: 1 uur

Schroefklemmen: 2 x 2,5 mm²

Verklikkerlamp voor de laadtoestand van de batterij (groene led)

Mogelijkheid om van op afstand door afstandsbediening in de ruststand te plaatsen ref. 003901

Ref.	Standaard fluorescente armaturen - 13 W
061847	Niet-permanent - 800 lm

Ref.	LED-verlichting - IP66 autotest/adresseerbaar
662542	Automatische test Het testresultaat wordt weergegeven door de LED's (groen – OK en geel – defect) Controleerbaar van op afstand d.m.v. de interface voor adresseerbare armaturen ref. 062600 en controle touchscreen Mosaic ref. 062601 (zie blz. 1289) of per PC met supervisiesoftware ref. 062602 (zie blz. 1289)
662544	LED-verlichting - IP66 Niet-permanent/permanent - 250 lm (conform aan LB400)
662544	Niet-permanent/permanent - 450 lm (conform aan LB400)

Ref.	Toebehoren voor B66 ^{LED} armaturen
062693	Beschermrooster voor B66 IK10 (20 joule)
661299	Uitschuifbaar magnetisch testgereedschap
062699	Tegen vandalisme bestendige schroeven zakje met tegen vandalisme bestendige schroeven Vereist gebruik van schroevendraaier Ref. 060910
060910	Schroevendraaier voor vandalisme bestendige schroeven

Batterijen (blz. 1192-1193)

Ref.	LED verlichting voor industrieel gebruik
662580	Wekelijkse automatische werkingstest door inschakeling van de led's Driemaandelijke automatische test van de nominale autonomie van de batterij Het resultaat van de test en het type van de eventuele storing worden in het geheugen opgeslagen en permanent door de led's aangeduid (groen = oké/ geel = storing) Van op afstand adresseerbaar met de mobiele infraroodconfigurator ref. 088240 Van op afstand controleerbaar met de interface voor adresseerbare blokken ref. 062600 en het controle touchscreen ref. 062601 of op de computer met de supervisiesoftware ref. 062602 ATEX^{LED} - IP 68 Niet-permanent/permanent - 400 lumen Conform ATEX 94/97 CE en 99/92/CE (gaszones 1 en 2 en stofdeeltjeszones 21 en 22) Gebruiksklasse EEx d11CT6 Niet-permanent/permanent - 400 lumens -1u

Batterijen (blz. 1192-1193)