

## Schijnwerper

### krachtige veiligheidsverlichting

## Draagbare interventie-lampen



661453



060797



060895



Poignée pliable à 90°

### Fotometrische curven: op **aanvraag**

Gecertificeerd volgens de norm EN 60598-2-22 (NBN C 71-598-2-22)  
 Voeding: 230 V~ ± 10 % - 50/60 Hz  
 Uitgerust met een elektronische voeding met schakeling met laag verbruik  
 Ni-Cd-batterijen  
 Verklikkerlamp voor laadtoestand met krachtige groene led, waardoor de installatie in de hoogte beter zichtbaar is vanaf de grond  
 Laadtijd: 24 uur  
 Niet-permanent  
 Lichtbronnen met krachtige led's met geoptimaliseerde lichtverspreiding  
 Mogelijkheid om van op afstand door afstandsbediening in de ruststand te plaatsen Ref. 003901 (blz. 1198), om te vermijden dat de batterijen leeg raken bij een bewuste uitschakeling van de normale verlichting  
 IP 55 - IK 07  
 Klasse II

Ref.	Standaard schijnwerpers (geen autotest)
661451	Bij deze verlichtingstoestellen moeten de kringen van de normale verlichting handmatig worden uitgeschakeld om de werking van hun veiligheidsverlichtingsfunctie te kunnen controleren 2 x 450 lumens – 1 uur
661452	2 x 750 lumens – 1 uur
661453	2 x 1250 lumens – 1 uur

### Adresseerbare LVS2 schijnwerpers met autotest



In deze verlichtingstoestellen is een automatisch testsysteem ingebouwd, dat regelmatig hun veiligheidsverlichtingsfunctie controleert  
 - Wekelijkse test van de noodverlichting  
 - Driemaandelijks test van de autonomie van de batterij  
 Het resultaat van de tests is zichtbaar op 2 verklikker-led's (groen = oké en oranje = storing)  
 De adresseerbare functie kan worden geactiveerd wanneer u met behulp van het infrarood configuratiegereedschap (Ref. 088240) een ID-adres aan ieder verlichtingstoestel op afstand toekent en wanneer u alle verlichtingstoestellen als bus op de gebruikte afstandsbedieningslijn aansluit.  
 De status van alle verlichtingstoestellen van de veiligheidsverlichting kan dan worden gecentraliseerd door de controle-interface (Ref. 062600) en op het touchscreen van de plaatselijke controle (Ref. 062601) worden weergegeven of met de Legrand Vision System LVS2-software (Ref. 062602) op een achtergrond van plattegronden van het gebouw worden gesuperviseerd  
 2 x 750 lumens – 1 uur

662452

Ref.	Kunststof lamp met LEDs
060797	Handmatige schakelen met ON/OFF knop Voorzien van Ni-Mh batterijen Geleverd met ingebouwde lader 230 V Voeding 230 V~ IP 40 - IK 07 - Klasse III 3 modes de fonctionnement : - 20 lm / 3u autonomie - 40 lm / 1u 30 autonomie - 60 lm / 1u autonomie
060895	Lamp 200 lm met LEDs Lichtbron op basis van LED IP 65 - IK 10 - Klasse II - 200 lm Verbruik: 0,6 W Kleur rood Handvat kan op 90° worden geplaatst 2 functies: werflamp/noodverlichting 2 montages: muraal of autonoom 4 manieren van verlichting Uitgerust met Ni-MH batterijen 230 V~ voeding via snoer Compatibel met het SATI-systeem

**Batterijen en lampen** (blz. 1192-1193)