

Brandmeldcentrales Salvena

BOSEC


643010



643011



643012



643013



643065

BOSEC goedgekeurd

Gecertificeerd volgens de normen: EN 54-2: 1997 + A1: 2006; EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006; EN 54-13

Certificaten CE RPC en BOSEC.

 Netspanning: 230 V \pm + 10 % - 15 % - 50/60 Hz

Constante uitgangsspanning: 24 V=

Autonomie: 24 u of 72 u (naar gelang de batterij en configuratie) in waakstand + 30 min. alarm aan het einde van de autonome werking

Max. aantal manuele brandmelders/zone: 10

Max. aantal automatische brandmelders/zone: 30

Werkingsignaal mogelijk door externe drukknop (Salvena 4 en 8 zones)

Ruimte ter identificatie van de zones aan voorzijde (Salvena 2, 4 en 8 zones)

2 aanpasbare toegangscode's (installateur/gebruiker)

Testmodus voor gebruik door één enkele persoon

Behuizingen in zelfdovend ABS - conform 5VB van UL94

Gebruikstemperatuur: - 10 tot + 55 °C

Makkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden

IP 30 - IK 07

Ref.	Salvena brandmeldcentrale 1 zone
643010	1 detectiezone 1 uitgang voor sirenes (of flitslichten) 210 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V= 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V= (1 A - 24 V= Batterij ref. 040749 apart te bestellen
Ref.	Centrale Salvena 2 zones
643011	2 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 450 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V= 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V= 2 ^{de} uitgang voor sirenes met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van de 2 ^{de} uitgang voor sirenes aan elke detectiezone via programmering (deze uitgang wordt standaard door de 2 zones aangestuurd) Dag-/nachtstand Batterij ref. 040749 apart te bestellen
Ref.	Centrale Salvena 4 zones
643012	4 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 750 mA (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V= 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V= 1 potentiaalvrij hulpcontact 24 V - 1 A 2de uitgang voor sirenes en hulpcontacten met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van het hulpcontact en/of de 2de uitgang voor sirenes aan elke detectiezone via programmering (deze uitgangen worden standaard door de 4 zones aangestuurd) Weergave van de programmering op de voorkant Dag-/nachtstand Batterij ref. 040749/53 apart te bestellen

Ref.	Salvena brandmeldcentrale 8 zones
643013	8 detectiezones 2 uitgangen voor sirenes (of flitslichten) 1,2 A (totaal) 1 NO/NG potentiaalvrij contact „brand” (1 A - 24 V= 1 NO/NG potentiaalvrij contact „fout” (1 A - 24 V= 4 potentiaalvrije hulpcontacten 24 V - 1 A 2de uitgang voor sirenes en hulpcontacten met instelbare vertraging van 0 tot 10 min. Koppeling van de hulpcontacten en de 2de uitgang voor sirenes aan elke detectiezone via programmering (deze uitgangen worden standaard door de 8 zones aangestuurd) Weergave van de programmering op de voorkant Uitgang 24 V= herinschak. of permanent (200 mA) Dag-/nachtstand Afstandsbediening van de dag-/nachtmodus Batterij ref. 040749/53 apart te bestellen
Ref.	Herhaalbord
643065	Herhaalbord Duidelijke weergave op het LCD-scherm van de informatie van de brandmeldcentrale (Salvena 2 - 4 - 8 zones). Maximaal 5 herhaalborden per centrale
Ref.	Batterijen
040749	Loodbatterij 12 V - 7 Ah
040753	Loodbatterij 12 V - 12 Ah
Ref.	Accessoires
643010EB	Extra terminatoren
643010ER	EOLM wit
040509	EOLM rood
	Uitrusting voor elektrische voeding (EAE)
	Volgens norm EN 54-4 en CE RPC gecertificeerd
	2 redundante uitgangen
	Uitgangsspanning : 24 V=
	Intensiteit : 3A
	Geleverd zonder batterijen - gebruik 2 batterijen 7 Ah ref. 040749 of 12Ah ref. 040753 in functie van behoefte

Batterijkeuze⁽¹⁾

Ref. centrale	Autonomie 24 u	Autonomie 72 u
643010	-	040749
643011	-	040749
643012	040749	040753
643013	040749	040753

(1) De autonomie hangt af van uw configuratie (bij twijfel gelieve ons te raadplegen)