

Detectoren en bedieningen



Ref.	Detectoren voor brandmeldcentrales Salvena
643071	Thermovelocimetrische detector 60 °C + sokkel conform norm EN 54-5 gecertificeerd door CE RPC
643072	Optische rookdetector + sokkel conform norm EN 54-5 gecertificeerd door CE RPC
040658	Detectieverklikker (optische weergave) Geeft de status van de detector aan buiten het vertrek Mosaic-mechanisme (houders en afdekplaten zie blz. 1128)

Ref.	Manuele bedieningen
138069	Volgens norm EN 54-11, CE RPC IP 30 - IK 07 Bedieningen met vervormbaar membraan Inschakeling door in het midden van het membraan te drukken (2,5 kg druk) Herinschakeling op de voorkant van het toestel, met speciale sleutel (meegeleverd) Opbouw of inbouwbevestiging Afmetingen: - opbouw: 90 x 90 x 57 mm - inbouw: 90 x 90 x 24 mm
138068	Voor brandalarmuitrusting Volgens norm EN 54-5 Uitgerust met een NO/NG contact: 5 A - 24 V=
138023	Rood - met membraan + 1 contact
138048	Rood - met membraan + 2 contacten
138023	Voor bediening van nooduitgangen Uitgerust met een NO/NG contact: 5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=
138048	Groen - met membraan + 1 contact
138048	Groen - met membraan + 2 contacten
138025	Voor bediening van brandblussystemen Uitgerust met een NO/NG contact: 5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=
138025	Geel - met membraan + statusindicati
138071	Voor onderbreking of noodstop Uitgerust met een NO/NG contact: 5 A - 230 V~ / 5 A - 24 V= / 1 A - 48 V=
138073	Wit - met membraan + 1 contact
138074	Wit - met membraan + 2 contacten
138074	Wit - met membraan + 2 contacten en 2 LED indicatoren

Ref.	Toebehoren
138095	Voor manuele bedieningen en veiligheidskastjes Afdichtingskit - Om manuele bedieningen IP 65 te maken Bevat 3 kabelinvoeren met directe perforatie, 1 membraan, 1 afdichting, 1 kader, 2 kapjes voor bevestigingsschroeven en 2 schroeven - Compatibel met manuele bediening ref. 138023/25/69/71
138093	Kit mechanische statusindicatie Versterkt en vervolledigt het inschakelingssignaal van de brandmelder - Compatibel met manuele bediening ref. 138023/25/48/68/69/71/73/74
138094	Sokkel voor twee mechanismen Twee manuele bedieningen op één sokkel voor een eenvoudige installatie en een betere integratie van de functies. Horizontale of verticale montage Witte kleur RAL 9003 IP 30 - IK 07 (met geïnstalleerde mechanismen) Kabeltoegangen mogelijk aan achterzijde, bovenzijde, onderzijde en zijkanten van het product Afmetingen: 200 x 90 x 33 mm Compatibel met manuele bediening ref. 138023/25/48/68/69/71/73/74 Wordt niet waterdicht met de afdichtingskit ref. 138095
038097	Verzegelbaar transparant klapdeksel voor manuele bediening ref. 138023/25/48/68/69/71/73/74 en ref. 038057 - Vermijdt ongewilde bediening
038038	Set van 10 herinschakelingssleutels voor manuele bediening ref. 138023/25/32/48/71/73/74 en ref. 038057

Geluidssignalisatie voor brandalarm sirenes in opbouw- of inbouwversies



Ref.	Opbouwbevestiging - 90 db - IK 07
040580	Volgens norm EN 54-3, CE DPC Vermogensbereik 10 tot 58 V Aanhoudende toon mogelijk Geluidsvermogen op 2 m: 90 dB Geluidssignalisatie - IP 42 (wit) Gemiddeld verbruik: 12 V= 7,5 mA, 24 V= 8,5 mA, 48 V= 13 mA
040581	Geluidssignalisatie + Flash - IP 42 (wit) Gemiddeld verbruik: 12 V= 23 mA, 24 V= 22 mA, 48 V= 23 mA Aangepast aan luidruchtige ruimten of voor slecht-horenden
040590	Geluidssignalisatie - IP 65 (rood) Gemiddeld verbruik: 12 V= 7,5 mA, 24 V= 8,5 mA, 48 V= 13 mA Geleverd met 2 wartels ISO 20
040591	Geluidssignalisatie + Flash - IP 65 (rood) Gemiddeld verbruik: 12 V= 23 mA, 24 V= 22 mA, 48 V= 23 mA Geleverd met 2 wartels ISO 20 Aangepast aan luidruchtige ruimten of voor slecht-horenden
041507	Mosaic sirene 70 dB - IP 41 - IK 04 2 modules, klasse A - IP 41 - IK 04 Geluidsvermogen op 2 m: 70 dB Gemiddeld verbruik: 12 V= 5 mA, 24 V= 9 mA, 48 V= 17 mA Mosaic houder, afdekplaat en opbouw kader apart te bestellen (zie blz. 1128)
040586	Inbouwbevestiging - 90 db - IP 21 - IK 07 IP 21 - IK 07. Geluidsvermogen op 2 m: 90 dB Wit. Installatie in wand of vals plafond Geluidssignalisatie (wit) Gemiddeld verbruik: 12 V= 7,5 mA, 24 V= 8,5 mA, 48 V= 13 mA
040587	Geluidssignalisatie + Flash (wit) Gemiddeld verbruik: 12 V= 23 mA, 24 V= 22 mA, 48 V= 23 mA Aangepast aan luidruchtige ruimten of voor slecht-horenden
089243	Toebehoren voor inbouwbevestiging Bevestigingstoebehoren Snelle bevestiging aan de hand van systeem met auto-vergrendeling Geleverd met stalen kabel lengte 2 m Laat het zekeren toe van een aansluitdoos door bevestiging aan de structuur van het gebouw Automatisch kabel krimpen zonder gereedschap Stevigheid gecertificeerd APAAVE Laat het dragen toe tot 25 kg Klokboor Ø 127 mm
040594	Opbouwbevestiging - 105 db - IP 44 - IK 07 IP 44 - IK 07 Vermogensbereik 14-58 V Geluidsvermogen op 2 m: 105 dB Gemiddeld verbruik: 24 V= 140 mA, 48 V= 80 mA